

Versleutelde SATA III behuizing voor 2,5 inch harde schijf - USB 3.0

Productcode: S2510BU33PW



Met de S2510BU33PW USB 3.0 versleutelde harde-schijfbehuizing kunt u uw 2,5-inch SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) in een met AES versleutelde externe schijf veranderen.

De veilige behuizing maakt gebruik van een Advanced Encryption Standard-algoritme (256-bits AES), waarmee alle data op uw schijf tegen onbevoegde toegang beveiligd zijn. Als de versleuteling eenmaal is geactiveerd, is de inhoud alleen toegankelijk met een speciale PIN, die u zelf instelt en invoert via het slanke, geïntegreerde touchpad. De versleuteling is op hardware gebaseerd, waardoor de installatie- en configuratieproblemen van gecompliceerde software tot het verleden behoren.

De harde-schijfbehuizing garandeert maximale prestaties, met ondersteuning van USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps. De behuizing ondersteunt ook SATA III-schijven, waardoor u de hoge prestatie behoudt, maar ook de beschikking hebt over uw SATA 6 Gbps externe SSD.

De S2510BU33PW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bescherm uzelf en uw klanten tegen identiteitsdiefstal met hardwareversleutelde back-ups van vertrouwelijke documenten (bijv. financieel)
- Bescherm uw belangrijke documenten onderweg, met een versleutelde harde schijf die, bij verlies of diefstal, niet toegankelijk is

- Sla bestanden snel op en open deze vanaf uw externe SATA III-schijf

Eigenschappen

- Zorg dat uw externe schijf veilig is en vergrendeld met realtime 256-bits versleuteling
- Probleemloze bediening met geïntegreerd touchpad
- Optimaliseer de prestatie door ondersteuning van SATA III harde schijven met datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps
- Geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven met een hoogte van 9,5 mm of minder
- Plug & play-installatie
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	Renesas/NEC - MOLU03

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 3 TB of minder



Hot-swappable Nee

Algemene specificaties 256 bit AES hardwareversleuteling

Connector(en)

Schijfaansluitingen SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Hostaansluitingen USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie Wij raden u aan deze behuizing als extra opslagapparaat te gebruiken voor belangrijke bestanden en niet als back-up (tenzij u deze ook regelmatig back-upt)

Indicatoren

LED-indicatoren OLED readout display

Voeding

Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid > 70% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Max. schijfhoogte 0.4 in [9.5 mm]

Lengte product 4.8 in [12.3 cm]

Breedte product 3.0 in [77.0 mm]

Hoogte product 0.6 in [14.0 mm]



Gewicht product 3.3 oz [94.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.6 in [21.8 cm]
Package Width 5.9 in [15.1 cm]
Package Height 2.1 in [53.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt) 11.5 oz [326.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd
USB 3.0 naar 2,5 inch SATA III HDD-behuizing met codering
USB 3.0-kabel
Schijfbehuizing
Schijfinstallatieschroeven
Minischroevendraaier
Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

