

Krypterat hårddiskskabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0

Produkt ID: S2510BU33PW



Det S2510BU33PW krypterade USB 3.0-hårddiskskabinettet låter dig göra om din 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en AES-krypterad extern enhet.

Det säkra kabinettet använder AES (256-bit Advanced Encryption Standard Algorithm) för att se till att all data på enheten skyddas från otillåten åtkomst. När krypteringen är klar nås innehållet endast med en PIN-kod som du väljer och ställer in med den eleganta inbyggda pekplattan. Krypteringen är hårdvarubaserad för att slippa komplicerade installationer och konfigurationer av mjukvara.

Hårddiskskabinettet garanterar maximal prestanda med stöd för USB 3.0-överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Kabinettet stöder även SATA III-enheter för att garantera att du fortfarande får hög prestanda när du använder din SATA-SSD på 6 Gbps externt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skydda dig själv och dina kunder från identitetsstöld med hårdvarukrypterade säkerhetskopior av konfidentiella dokument (t.ex. finansiella)

- Skydda dina viktiga dokument när du reser, med en krypterad hårddisk som inte kan nås av andra om den kommer bort eller blir stulen
- Spara och nå filer snabbt från din externa SATA III-enhet

Funktioner

- Garantera att din data på den externa enheten är säker och låst med 256-bit kryptering i realtid
- Problemfri användning med inbyggd pekplatta
- Optimal prestanda med stöd för SATA III-hårddiskar med överföringshastigheter på upp till 6 Gbps
- Passar för 2,5" SATA-enheter med upp till 9,5 mm höjd
- Plug-and-play-installation
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	Renesas/NEC - MOLU03

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)

	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 3 TB 5400 RPM-hårddiskar
	Hot swap-förmåga	Nej
	Allmänna specifikationer	256-bit AES-hårdvarukryptering
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Det rekommenderas att använda detta kabinett som extra lagring för viktiga filer och inte som en säkerhetskopia (om inte den också säkerhetskopieras ofta)
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - OLED-avläsningsdisplay
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
	Inspänning	5V DC
	Utpänning	5 DC
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	> 70 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd	4.8 in [12.3 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.7 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	3.3 oz [94.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]
Paketets höjd	2.1 in [53.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.7 lb [0.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till 2,5" SATA III-kabinett med kryptering
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Enhetsfodral
	2 - Skruvar för enhetsinstallation
	1 - Mini skruvmejsel
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.