

Box esterno per disco rigido USB 3.0 da 2,5" con ISO virtuale, disco rigido esterno SATA portatile

ID prodotto: S2510BU3ISO



L'emulatore di disco ISO è una soluzione ideale per i computer non dotati di lettori ottici (ad es. Ultrabooks™, netbook). Grazie all'emulazione per ISO basata su hardware, il box esterno con ISO virtuale per HDD USB 3.0 S2510BU3ISO consente di creare facilmente e di montare fino a tre diverse immagini Blu-ray/DVD/CD ROM virtuali, garantendo il massimo delle prestazioni ed eliminando il bisogno di complicati e costosi software ISO virtuali.

Questo box esterno consente di trasformare praticamente qualsiasi disco rigido SATA da 2,5" (HDD) o unità a stato solido (SSD) in un'unità ROM virtuale esterna attraverso una porta USB 3.0 (prestazioni ottimali con USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Il box esterno supporta dischi rigidi di elevata capacità (fino a 2 TB). Inoltre, funziona anche come un comune box per disco rigido esterno che può essere utilizzato per massimizzare l'espansione dell'archiviazione del sistema e le funzionalità di backup.

Il box esterno per HDD con ISO virtuale S2510BU3ISO è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Utile in ambienti help desk per installare o ricreare l'immagine del software e dei sistemi operativi sui computer che non dispongono di unità ottiche (ad esempio Ultrabook, Netbook)
- Archivia fino a 3 file ISO delle applicazioni più installate di frequente per un'eccellente portabilità
- Consente di espandere la capacità di archiviazione dei sistemi tramite un'unità esterna per il backup o l'archiviazione

Caratteristiche

- Consente di montare ROM virtuali e/o soluzioni di archiviazione esterna
- Emulazione ISO basata su hardware
- Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 5 Gbps
- Nessun driver o software necessario
- Si adatta a unità SATA con fattore di forma di 2,5" e fino a 9,5 mm di altezza

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	Fujitsu - MB86C311

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	No
Tipo e velocità	SATA II (3 Gbps)
Capacità max unità	2 TB
Funzionalità hot swap	No

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.0 Mini-B (10 pin, SuperSpeed)
Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 3.0 o 2.0 disponibile
Nota	Per la funzionalità ISO, l'unità deve essere configurata per MBR e disporre di una partizione formattata NTFS

Indicatori

Indicatori LED	1 - HDD
	1 - iSO_1
	1 - iSO_2
	1 - iSO_3

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5-90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
Lunghezza prodotto	3.1 in [78 mm]
Larghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	2.6 oz [75 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	3.9 in [10 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	1.9 in [48 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.4 oz [180 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Box esterno USB 3.0 HDD SATA 2,5" con ISO
	1 - Cavo USB 3.0 da 78 cm
	1 - Astuccio trasportabile
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.