

## 2,5 inch USB 3.0 externe harde-schijfbehuizing met virtuele ISO - draagbare externe SATA HDD

Productcode: S2510BU3ISO



ISO-schijfemulatie is een ideale oplossing voor computers zonder optische schijven (bijv. Ultrabooks™, Netbooks). Met behulp van op hardware gebaseerde ISO-emulatie kunt u met de S2510BU3ISO USB 3.0 HDD virtuele ISO-behuizing gemakkelijk max. 3 verschillende Blu-ray-/dvd-/cd-rom-beelden creëren en monteren, voor maximale prestaties en zonder de problemen en onkosten van gecompliceerde virtuele ISO-software.

Met deze behuizing kunt u bijna elke 2,5 inch SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) veranderen in een externe virtuele ROM-schijf via een USB-poort (optimale prestatie met USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

De behuizing ondersteunt harde schijven met een grote capaciteit (tot 2 TB), en fungeert ook als een standaard externe harde-schijfbehuizing die kan worden gebruikt om uitbreiding van de systeemopslag en back-upmogelijkheden te maximaliseren.

De S2510BU3ISO virtuele ISO HDD-behuizing wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit





## Toepassingen

- Handig voor helpdesks voor het installeren/beeldherstel van software en besturingssystemen zonder optische drives (bijv. Ultrabooks, Netbooks)
- Bewaar max. 3 ISO-bestanden van vaak geïnstalleerde applicaties voor draagbaar gemak
- Breid de opslagcapaciteit van een systeem uit met een externe schijf voor back-up / archivering

## Eigenschappen

- Voor het monteren van virtuele rom's en/of als externe opslagoplossing
- Op hardware gebaseerde ISO-emulatie
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Geen software of drivers nodig
- Geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven met een hoogte van 9,5 mm of minder

---

### Hardware

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Garantiebeleid    | 2 Years               |
| Interface         | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Bus type          | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Aantal stations   | 1                     |
| Schijfgrootte     | 2.5in                 |
| Schijftype        | SATA                  |
| Schijfinstallatie | Vast                  |
| Chipsetcode       | Fujitsu - MB86C311    |

---

### Prestaties

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
|------------------|--------------------|

|                                  |                            |                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | UASP ondersteuning         | Nee                                                                                                               |
|                                  | Type en snelheid           | SATA II (3 Gbps)                                                                                                  |
|                                  | Max. schijfcapaciteit      | 2 TB                                                                                                              |
|                                  | Hot-swappable              | Nee                                                                                                               |
| <hr/>                            |                            |                                                                                                                   |
| Connector(en)                    |                            |                                                                                                                   |
|                                  | Type connector(en)         | 1 - USB 3.0 Mini-B (10-polig, SuperSpeed)                                                                         |
|                                  | Schijfaansluitingen        | 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)                                                                   |
| <hr/>                            |                            |                                                                                                                   |
| Software                         |                            |                                                                                                                   |
|                                  | Besturingssystemen         | OS independent; No software or drivers required                                                                   |
| <hr/>                            |                            |                                                                                                                   |
| Speciale opmerkingen / vereisten |                            |                                                                                                                   |
|                                  | Systeem- en kabelvereisten | Beschikbare USB 3.0 of 2.0 poort                                                                                  |
|                                  | Notitie                    | Voor ISO-functionaliteit moet de schijf naar MBR worden geconfigureerd en een NTFS geformatteerde partitie hebben |
| <hr/>                            |                            |                                                                                                                   |
| Indicatoren                      |                            |                                                                                                                   |
|                                  | LED-indicatoren            | 1 - HDD                                                                                                           |
|                                  |                            | 1 - iSO_1                                                                                                         |
|                                  |                            | 1 - iSO_2                                                                                                         |
|                                  |                            | 1 - iSO_3                                                                                                         |
| <hr/>                            |                            |                                                                                                                   |
| Voeding                          |                            |                                                                                                                   |
|                                  | Voedingsbron               | Gevoed via USB                                                                                                    |
| <hr/>                            |                            |                                                                                                                   |
| Gebruiksomgeving                 |                            |                                                                                                                   |
|                                  | Bedrijfstemperatuur        | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)                                                                                       |
|                                  | Opslagtemperatuur          | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)                                                                                     |
|                                  | Vochtigheid                | 5% - 90% rel. luchtvochtigheid                                                                                    |
| <hr/>                            |                            |                                                                                                                   |
| Fysieke                          |                            |                                                                                                                   |

## eigenschappen

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Kleur             | Zwart            |
| Type behuizing    | Kunststof        |
| Max. schijfhoogte | 0.4 in [9.5 mm]  |
| Lengte product    | 3.1 in [78 mm]   |
| Breedte product   | 5.3 in [13.5 cm] |
| Hoogte product    | 0.6 in [1.6 cm]  |
| Gewicht product   | 2.6 oz [75 g]    |

## Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 3.9 in [10 cm]   |
| Package Width            | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Height           | 1.9 in [48 mm]   |
| Verzendgewicht (verpakt) | 6.4 oz [180 g]   |

## Wat wordt er meegeleverd

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - USB 3.0 2,5 inch SATA HDD-behuizing met ISO |
|             | 1 - 78 cm USB 3.0-kabel                         |
|             | 1 - Draagtas                                    |
|             | 1 - Handleiding                                 |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.