

2,5" USB 3.0 kabinett med virtuell ISO för extern hårddisk - Bärbar extern SATA HDD

Produkt ID: S2510BU3ISO



ISO-enhetsemulering är en idealisk lösning för datorer som inte har optiska enheter (t.ex. Ultrabook™, bärbara datorer). Med hårdvarubaserad ISO-emulering låter S2510BU3ISO USB 3.0-kabinettet för HDD Virtual ISO dig enkelt skapa och montera upp till 3 olika virtuella Blu-Ray/DVD/CD ROM-avbildningar och garanterar dig maximal prestanda utan krångliga och dyra virtuella ISO-program.

Kabinettet låter dig göra om en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en extern virtuell ROM-enhet genom en USB-port (optimal prestanda med USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Kabinettet stöder hårddiskar med hög kapacitet (upp till 2 TB) och fördubblas även som ett vanligt externt hårddiskkabinett som kan användas till att maximera systemets lagring och backup-förmåga.

Det S2510BU3ISO virtuella ISO HDD-kabinettet täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Praktiskt i supportavdelningar för att installera/återavbilda mjukvara och operativsystem på datorer som inte har optiska enheter (t.ex. Ultrabook, bärbara datorer)
- Lagra upp till 3 ISO-filer som används ofta för enkel bärbarhet
- Bygg ut systemets lagringsmöjligheter med en extern enhet för backup/arkivering

Funktioner

- Använd för att montera virtuell ROM och/eller som en extern lagringslösning
- Hårdvarubaserad ISO-emulering
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för bandbredd på upp till 5 Gbps
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Passar för 2,5" SATA-enheter med upp till 9,5 mm höjd

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	Fujitsu - MB86C311

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
Typ och hastighet	SATA II (3 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	2 TB
Hot swap-förmåga	Nej

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB 3.0 Mini-B (10-stifts, SuperSpeed)
----------------	--



	Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB 3.0 eller 2.0-port
	Obs.	För ISO-funktion måste enheten konfigureras till MBR och ha en NTFS-formaterad partition på den
Indikatorer	LED-indikatorer	HDD iSO_1 iSO_2 iSO_3
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	5 - 90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlängd	3.1 in [78 mm]
	Produktbredd	5.3 in [13.5 cm]
	Produkt höjd	0.6 in [16 mm]
	Produktvikt	2.6 oz [75 g]

Förpackning

Package Length	3.9 in [100 mm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	1.9 in [48 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.4 oz [180 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-kabinett med ISO för 2,5" SATA HDD
	31in USB 3.0-kabel
	Bärpåse
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

