

## Caja de Disco Duro HDD de 2,5in Pulgadas SATA Externo USB 3.0 SuperSpeed Cifrado Encrypted - Portátil

ID del Producto: S2510BU3PW



El Gabinete para Disco Duro USB 3.0, S2510BU3PW ofrece Cifrado y Teclado Numérico posibilitando la conversión de casi cualquier disco duro o de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas en un disco duro externo con cifrado AES. El gabinete admite unidades de gran capacidad (probado con discos de hasta 1 TB) lo que contribuye a maximizar las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del sistema.

Utiliza el algoritmo de cifrado Advanced Encryption Standard (AES de 256 bits) por lo que la información contenida en el disco duro instalado en el gabinete está bien protegida de usuarios no autorizados. El cifrado se realiza por hardware y en tiempo real garantizando máximo rendimiento sin necesidad de instalar programas complicados. El acceso al contenido cifrado se realiza mediante el touchpad integrado, de modo que se puede utilizar cualquier sistema con soporte para dispositivos de almacenamiento USB para acceder a la información.

El gabinete para Disco Duro Cifrado, S2510BU3PW ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Para usuarios hogareños y/o empresariales que necesitan copias de seguridad de información sensible o confidencial (por ej. documentos financieros)
- Para usuarios en viaje de negocios que necesitan tener documentos importantes en un disco local seguro mientras no están en la oficina
- Para usuarios móviles que quieren estar seguros que sus archivos confidenciales están protegidos

## Características

- Cifrado por hardware AES en tiempo real 256 bits
- Touchpad incorporado
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para hasta 5 Gbps de ancho de banda
- Controlador de alta velocidad de 32 bits basado en ARM
- Admite discos duros SATA 2,5" de hasta 9,5 mm de altura
- Informe de la temperatura del disco duro en la mayoría de los HDDs/SSDs
- Uso del temporizador mientras está conectado al ordenador host
- No requiere software ni controladores

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo

ID del Conjunto de Chips Fujitsu - MB86C311

---

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM
Soporta Hot Swap	No
Especificaciones Generales	Cifrado de hardware de AES de 256 bits

---

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)

---

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 o 2.0 disponible
Nota	Se recomienda utilizar el gabinete como resguardo de copias de seguridad de archivos importantes, y no como espacio de almacenamiento adicional (a menos que también se realicen copias de seguridad regularmente), puesto que si se pierden las contraseñas o se produce una falla del hardware (disco duro SATA o gabinete), los datos almacenados son irrecuperables.

---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Pantalla OLED de lectura
-----------------	------------------------------

---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
---------------------------------	---

Tensión de Entrada	5 DC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR > 70%

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	4.8 in [12.3 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.7 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	3.3 oz [94 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.9 oz [310 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete SATA 2,5 pulgadas
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Cable Adaptador USB a DC
	1 - Juego de Destornillador y Mini Destornillador
	1 - Funda Protectora
	1 - Paño de Limpieza
	1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.