

2,5 inch USB 3.0 versleutelde externe harde-schijfbehuizing - draagbare SATA HDD

Productcode: S2510BU3PWPS



De S2510BU3PWPS USB 3.0 HDD-behuizing is voorzien van toetsenblokversleuteling, waarmee u bijna elke 2,5-inch SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) in een met AES versleutelde externe harde schijf kunt veranderen. De behuizing ondersteunt harde schijven met grote capaciteit (getest tot 1 TB) voor maximale uitbreiding van de systeemopslag en back-upmogelijkheden.

Met behulp van een Advanced Encryption Standard-algoritme (256 bits AES) worden alle data op in de behuizing geïnstalleerde harde schijven goed beveiligd tegen onbevoegde gebruikers. De versleuteling vindt volledig in de hardware en in realtime plaats, waardoor maximale prestatie wordt gegarandeerd en geen gecompliceerde software hoeft te worden geïnstalleerd. Toegang tot de versleutelde inhoud vindt plaats via het ingebouwde toetsenblok zodat elk systeem dat een USB opslagapparaat ondersteunt, kan worden gebruikt voor toegang tot de data.

De S2510BU3PWPS versleutelde HDD-behuizing wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Privé- en/of zakelijke gebruikers die beveiligde back-ups van vertrouwelijke (bijv. financiële) documenten moeten kunnen bewaren
- Zakenreizigers die belangrijke documenten veilig op een draagbare externe schijf moeten bewaren, als ze niet op kantoor zijn
- Mobiele gebruikers die er zeker van willen zijn dat hun vertrouwelijke bestanden privé blijven

Eigenschappen

- Real-time 256-bit AES hardware-encryptie
- Geen software of drivers nodig
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Snelle 32-bits controller met ARM-chip
- Geschikt voor 2,5 inch SATA-schijven met een hoogte van 9,5 mm of minder
- Ingebouwd toetsenblok

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	Fujitsu - MB86C311

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
Hot-swappable	Nee

Connector(en)



Type connector(en)	USB 3.0 Mini-B (10-polig, SuperSpeed)
Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0- of 2.0-poort
Notitie	Het is aan te bevelen dat de behuizing dienst doet als backup voor belangrijke bestanden en niet als extra opslagruimte (tenzij er ook regelmatig een backup van wordt gemaakt), daar verloren wachtwoorden of hardwaredefecten (SATA-schijf of behuizing) ertoe zullen leiden dat de opgeslagen gegevens verloren gaan.

Indicatoren

LED-indicatoren	<p>1_USB aangesloten</p> <p>2_Voer nieuwe wachtwoord in en druk dan op de 'Enter'-knop</p> <p>3_Voer wachtwoord in en druk dan op de 'Enter'-knop</p> <p>4_Verkeerd wachtwoord ingevoerd of fout opgetreden</p> <p>5_Wordt verwerkt. Even geduld s.v.p.</p>
-----------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Type behuizing	Kunststof
Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	3.1 in [78 mm]
Breedte product	5.3 in [13.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [16 mm]
Gewicht product	2.9 oz [82 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	3.9 in [100 mm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	1.9 in [48 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.9 oz [196 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch SATA HDD-behuizing met versleuteling
	78 cm USB 3.0-kabel
	Draagtas
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

