

2,5" USB 3.0 krypterat kabinett för extern hårddisk - Bärbar SATA HDD

Produkt ID: S2510BU3PWPS




S2510BU3PWPS USB 3.0-kabinettet för HDD har en knappsatskryptering och låter dig göra om en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en AES-krypterad extern hårddisk. Kabinettet stöder hårddiskar med hög kapacitet (testat med upp till 1 TB) och maximerar systemets lagrings- och säkerhetskopieringsförmåga.

All data på de installerade hårddiskarna skyddas från obehöriga med en Advanced Encryption Standard-algoritm (256-bit AES). Krypteringen sker helt inom hårdvaran och i realtid för garanterad maximal prestanda utan komplicerade installationer av mjukvara. Åtkomst till krypterat innehåll ges via den inbyggda knappsatsen så att vilket system som helst som stöder USB-lagringenheter kan få åtkomst till data.

Det S2510BU3PWPS krypterade HDD-kabinettet täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- För användare i hemmet eller på kontoret som vill ha skyddade säkerhetskopior av känsliga dokument (t.ex. finansiella)
- För resande affärsmän som vill skydda viktiga dokument på en extern enhet medan de inte är på kontoret
- För mobila användare som vill se till att deras känsliga filer är privata

Funktioner

- 256-bit AES-hårdvarukryptering i realtid
- 32-bit ARM-baserad kontrollern med hög hastighet
- Inbyggd knappsats
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för bandbredd på upp till 5 Gbps
- Passar för 2,5" SATA-enheter med upp till 9,5 mm höjd

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	Fujitsu - MB86C311

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
Typ och hastighet	SATA II (3 Gbps)

	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar
	Hot swap-förmåga	Nej
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.0 Mini-B (10-stifts, SuperSpeed)
	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB 3.0 eller 2.0-port
	Obs.	Kabinettet bör användas som backup för viktiga filer och inte som extra lagring (såvida inte även kabinettet säkerhetskopieras ofta) eftersom förlorade lösenord eller hårdvarufel (SATA-enhet eller kabinett) resulterar i att lagrad data inte kan återställas.
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - 1_USB ansluten
		1 - 2_Skriv in nytt lösenordet och tryck på "Enter"
		1 - 3_Skriv in lösenordet och tryck på "Enter"
		1 - 4_Fel lösenord eller uppstått fel
		1 - 5_Under behandling Vänligen vänta
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	5 - 90 % RH
Utseende		
	Färg	Svart

Kabinetttyp	Av plast
Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
Produktlängd	3.1 in [78 mm]
Produktbredd	5.3 in [13.5 cm]
Produkt höjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	2.9 oz [82 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	3.9 in [10 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Paketets höjd	1.9 in [48 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.9 oz [196 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Kabinett med kryptering för 2,5" SATA HDD
	1 - 31in USB 3.0-kabel
	1 - Bärpåse
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.