

Caja para Disco Duro SATA de 2,5" Pulgadas USM USB 3.0 UASP para S2510U33RUSM

ID del Producto: S2510U33USM



La caja USM S2510U33USM permite insertar un disco duro SATA HDD/SSD de 2,5" en cualquier dispositivo anfitrión con interfaz USM, incluida la bahía USM de 5,25" de StarTech.com (S2510U33RUSM) y los dispositivos GoFlex® de Seagate. Para garantizar que se obtiene el máximo rendimiento de una unidad SATA III, la caja soporta velocidades de transferencia de hasta 6,0 Gbps.

USM ("Universal Storage Module", módulo de almacenamiento universal) es una norma para discos duros portátiles que actúa como interfaz con SATA y permite la sustitución en caliente de unidades entre varios dispositivos anfitrión, como ordenadores, Notebooks, grabadoras DVR, etc.

Mediante el uso del adaptador USM a USB 3.0 incluido, la caja también se puede conectar externamente a dispositivos anfitrión sin USM, a través de USB. Además, con soporte para UASP, esta caja ofrece un rendimiento 70% más rápido que USB convencional, cuando se empareja con un controlador anfitrión con UASP disponible, a fin de aprovechar todo el potencial de los discos duros SATA III. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad S2510U33USM soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

El modelo S2510U33USM está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 8, Mac (OSX 10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de

StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para ordenadores de escritorio, laptops o netbooks
- Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB
- Copia de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Uso compartido de archivos grandes entre ordenadores, de forma rápida y segura, sin una red

Características

- Diseño para instalación en la parte frontal, con la bahía USM de 5,25", modelo S2510U33RUSM
- Plenamente compatible con GoFlex® de Seagate y otros dispositivos USM
- Adaptador de caja USB 3.0 a USM incluido
- Compatible con UASP
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta unidades de discos duros (HDD) de 2,5 pulgadas y unidades de estado sólido (SSD)
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
- Clasificación UL94 V0 de inflamabilidad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	SATA
	USB 3.0
Cantidad de Unidades	1

Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1053 - 6G

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Especificaciones Generales	Clasificación UL94 V0 de inflamabilidad

Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	USM (22 pines, datos y alimentación SATA) USB Type-B (9 pines) USB 3.0 USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	Alimentación HDD/actividad (caja)
-----------------	-----------------------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 10% ~ 90%



Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	3.2 in [81 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9 mm]
Peso del Producto	3.3 oz [93.2 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	5.1 in [13 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [214.5 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Caja para disco duro USM HDD de 2,5"
	Adaptador de interfaz USM a USB 3.0
	Cables micro USB 3.0
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

