Boîtier Externe Disque Dur SATA 2,5" avec Support UASP pour Baie S2510U33RUSM avec USM et USB 3.0

Nº de produit: S2510U33USM

Le boîtier USM S2510U33USM permet d'insérer un lecteur HDD ou SSD SATA 2,5 po dans n'importe quelle interface hôte USM, y compris la baie USM StarTech.com S2510U33RUSM de 5,25 po ; et les périphériques Seagate GoFlex®. Pour que vous tiriez le meilleur de votre lecteur SATA III, le boîtier assure une vitesse de transfert jusqu'à 6 Gb/s.

La spécification USM (Universal Storage Module, ou module de stockage universel) est une norme de lecteur portatif selon laquelle l'interface SATA permet l'échange à chaud entre de multiples périphériques hôtes comme des PC, des ordinateurs portables, des lecteurs DVD, etc.

Grâce à l'adaptateur USM vers USB 3.0 inclus, il est également possible de connecter le boîtier en externe par USB à des périphériques hôtes non-USM. Doté de la prise en charge du protocole UASP, le boîtier permet un transfert jusqu'à 70 % plus rapide qu'un port USB conventionnel lorsqu'il est utilisé avec un contrôleur compatible UASP qui permet de faire usage du plein potentiel de vos disques durs SATA III. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S2510U33USM prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Le modèle S2510U33USM bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

UASP pris en charge dans Windows 8, Mac (OSX 10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure à l'USB 3.0 à la capacité maximale.

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks

• Ajoutez de l'espace de stockage à presque tout type de système informatique compatible USB

• Sauvegardez vos données importantes sur un périphérique de stockage externe

• Partagez de volumineux fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau

Spécifications techniques

• Conçu pour être installé en façade avec la baie USM S2510U33RUSM de 5,25 po

• Entièrement compatible avec Seagate GoFlex® et d'autres périphériques USM

• Adaptateur de boîtier USB 3.0 vers USM inclus

• Conformité au protocole UASP

• Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s

• Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

• Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.

• Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

• Classification d'inflammabilité UL94 V0

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Interface	SATA
		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Nombre de disques	1
	Taille du disque	2.5in
	Disques compatibles	SATA
	Installation du disque	Fixe
	ID du chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G
Performance		
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Prise en charge UASP	Oui
	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	Spécifications générales	Classification d'inflammabilité UL94 V0
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - USM (22 broches , données et alimentation SATA)
		USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/activité du disque dur (boîtier)

Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur du produit	4.7 in [12 cm]
	Largeur du produit	3.2 in [8.1 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [0.9 cm]
	Poids du produit	3.3 oz [93.2 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.1 in [13 cm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Poids brut	7.6 oz [214.5 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Boîtier USM de HDD 2,5 pouces
		1 - Adaptateur d'interface USM vers USB 3.0
		1 - Câble Micro USB 3.0
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis