

Box esterno USM SATA 2,5" per alloggiamento USM S2510U33RUSM con adattatore USB 3.0 esterno

ID prodotto: S2510U33USM



Il box esterno USM S2510U33USM permette di inserire un HDD/SSD SATA da 2,5" in qualsiasi interfaccia host USM, compreso l'alloggiamento USM da 5,25" S2510U33RUSM di StarTech.com e dispositivi Seagate GoFlex®. Per permettere di sfruttare al massimo l'unità SATA III, il box esterno supporta velocità di trasferimento fino a 6,0 Gbps.

USM (Universal Storage Module) è uno standard per unità portatili che si interfaccia con SATA e permette l'hot-swap delle unità tra più dispositivi host come PC, notebook, DVR e molti altri ancora.

Utilizzando l'adattatore USM a USB 3.0 incluso, il box esterno può essere inoltre collegato esternamente a dispositivi host non-USM via USB. Inoltre, grazie al supporto di UASP, il box esterno funziona con una velocità fino al 70% maggiore rispetto alla tradizionale USB 3.0 se combinato con un controller host con supporto di UASP al fine di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S2510U33USM supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

S2510U33USM è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.


UASP è supportato da Windows 8, Mac (OSX 10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno

StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Consente di aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Permette di condividere file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete

## Caratteristiche

- Progettato per il montaggio frontale con l'alloggiamento USM da 5.25" S2510U33RUSM
  - Interamente compatibile con Seagate GoFlex® e altri dispositivi USM
  - Adattatore per box esterno USB 3.0 a USM incluso
  - Conforme a UASP
  - Interfaccia host conforme allo standard USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  - Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  - Supporta Hard Disk Drive (HDD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5"
  - Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
  - Classe di infiammabilità UL94 V0
-

## Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G

## Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Specifiche generali	Classe di infiammabilità UL94 V0

## Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USM (22 pin SATA dati e alimentazione) USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

## Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

## Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione/attività disco rigido (box esterno)
----------------	---

## Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-------------------------	-----------------------------

Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 10% ~ 90% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
Larghezza prodotto	3.2 in [8.1 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
Peso prodotto	3.3 oz [93.2 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.6 oz [214.5 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Box esterno per HDD USM 2,5"
	1 - Adattatore interfaccia USM a USB 3.0
	1 - Cavo Micro USB 3.0
	1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.