

2,5 inch SATA USM-behuizing voor S2510U33RUSM USM-bay met externe USB 3.0 adapter

Productcode: S2510U33USM



Met de S2510U33USM USM-behuizing kunt u een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een USM hostinterface steken, inclusief de StarTech.com S2510U33RUSM 5,25 inch USM-bay en Seagate GoFlex®-apparaten. De behuizing ondersteunt een transmissiesnelheid tot 6,0 Gbps waardoor u uw SATA III schijf maximaal kunt benutten.

USM (Universal Storage Module) is een standaard voor mobiele schijven die fungeert als een interface met SATA en waarmee u schijven kunt hot-swappen tussen meerdere hostapparaten zoals pc's, notebooks, dvr's en vele andere apparaten.

Met de meegeleverde USM-naar-USB 3.0 adapter kan de behuizing ook extern via USB op niet-USM-hostapparaten worden aangesloten. Dankzij de UASP-ondersteuning werkt deze behuizing tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een voor UASP geschikte hostcontroller om de mogelijkheden van uw SATA III harde schijven volledig te benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S2510U33USM alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S2510U33USM wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac (OSX 10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Snel en veilig grote bestanden delen met andere computers, zonder een netwerk

Eigenschappen

- Ontworpen voor front-montage met S2510U33RUSM 5,25 inch USM-bay
- Volledig compatibel met Seagate GoFlex® en andere USM-apparaten
- Inclusief USB 3.0-naar-USM-behuizingsadapter
- UASP-compatibel
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable
- UL94 V0 ontvlambaarheidsclassificatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA
	USB 3.0
Aantal stations	1

Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Algemene specificaties	UL94 V0 ontvlambaarheidsclassificatie

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USM (22-polig SATA data & voeding)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Harde schijf voeding/activiteit (behuizing)
-----------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof



Lengte product	4.7 in [12 cm]
Breedte product	3.2 in [81 mm]
Hoogte product	0.4 in [9 mm]
Gewicht product	3.3 oz [93.2 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.6 oz [214.5 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch USM HDD-behuizing
	USM-naar-USB 3.0 interfaceadapter
	Micro USB 3.0-kabel
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

