

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Productcode: S251BMU313



Open nu uw data supersnel met de superieure prestatie van USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Deze 1-schijfbehuizing biedt u een krachtige externe opslagoplossing.

Deze behuizing verandert uw 2,5 inch SATA solid-state drive of harde schijf in een ultrasnelle, ultramobiele dataopslag. Dankzij het lichte, compacte design kan hij gemakkelijk in een laptop- of draagtas worden opgeborgen. Ontworpen met een duurzame en slanke behuizing van geborsteld aluminium, is hij bij uitstek geschikt voor het beveiligen van uw data waar u ook heen gaat.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

De behuizing kan eenvoudig worden aangesloten op een hostcomputer via USB 3.1 Gen 2, zonder dat een externe voeding vereist is. Hij wordt geleverd met een USB A-naar-Micro B-kabel, waardoor het neerwaarts compatibel is met bestaande USB-poorten of hardware. Verder wordt UASP ondersteund voor nog betere prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops met een ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) verbinding
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Gebruik uw SATA SSD/HDD met maximale snelheid
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- **ELEGANT & DRAAGBAAR ONTWERP:** De lichtgewicht 2,5-inch SATA-behuizing met een gestroomlijnde behuizing van geborsteld aluminium is geschikt voor harde schijven (HDD's) en solid-state drives (SSD's) en is ontworpen om uw gegevens veilig te bewaren
- **BETERE PRESTATIES:** De USB 3.2 Gen 2 naar 2,5in SATA harde schijf behuizing biedt u meer bandbreedte en snelheid met data transfer snelheden tot 10 Gbps, en is getest met harde schijven tot 2TB bij 7200 RPM; Voorzien van Power en Activity LED
- **MAXIMALE COMPATIBILITEIT:** De USB 3.2 Gen 2 externe harde schijf behuizing kan eenvoudig, zonder externe voeding, worden aangesloten op een hostcomputer via USB 3.2 Gen 2 - Deze beschikt ook over een USB A naar Micro B kabel
- **EXTRA SUPPORT:** Deze laptop HDD-behuizing wordt geleverd met een 46cm USB-A hostkabel, een spacer van 7-9,5 mm, een beschermhoes en een schroevendraaier
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze TAA-compliant 2.5in SATA drive behuizing werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 2
Bus type	USB 3.2 Gen 2
Aantal stations	1

	Schijfgrootte	2.5in
	Schijftype	SATA
	Schijfinstallatie	Vast
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1351
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	Max. schijfcapaciteit	Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	4.8 in [12.3 cm]
Breedte product	3.0 in [7.5 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	2.8 oz [78.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.9 oz [166.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.1 naar eSATA behuizing 1 - USB 3.1 A naar micro B kabel - 45 cm 1 - 7 mm - 9,5 mm SSD afstandsstuk 1 - Beschermhoes
-------------	--

4 - montageschroeven

1 - Schroevendraaier

1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.