

USB 3.1-kabinett (10Gbps) fr 2,5" SATA-enheter

Product ID: S251BMU313



Nu nr du din data p rekordtid med den verlagsna prestandan frn USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Detta kabinett fr en enhet ger dig en kraftfull extern lagringslsning.

Kabinettet gr om din 2,5" SATA solid state-enhet eller hrdisk till en supersnabb, superbrbardatalagring. Dess lita, kompakta design gr att den enkelt fr plats i datorvskan. Den r tillverkad med ett hllbart ochslimmat hlje i borstat aluminium och r det vl rustat att hlla din data sker var du n gr.

USB 3.1 Gen 2 ger dig hgre bandbredd och hastighet med filverfringshastigheter p upp till 10Gbps - dubbla hastigheten jmfrt med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det lter dig utnyttja de senaste SSD-enheteras och hrdiskarnas hga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataverfring.

Kabinettet ansluts enkelt till en vrddator genom USB 3.1 Gen 2 utan att extern strm behvs. Den r utrustad med en USB A till Micro B-kabel som ger baktkompatibilitet med befintliga USB-portar eller hrdvara. Det ger dessutom UASP-std fr frbtrrad prestanda.

S251BMU313 tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utnyttja nya brbara och stationra datorer med supersnabb USB 3.1 Gen 2-anslutning (10Gbps)
- Anvnd din SATA SSD/HDD med maximal hastighet
- Skapa en snabb och portabel extern frvaring till stationra eller brbara datorer
- Skerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet

- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Hmta data från en gammal SATA-hrddisk eller gå om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Features

- Skapa en supersnabb USB 3.1 Gen 2-lagringslösning (10Gbps) från en enda 2,5" SSD- eller HDD-enhet
- Stöd för SATA I, II och III (upp till 6Gbps)
- Kompakt, bärbar design med kabinett i solitt aluminium
- Ström förses direkt från USB-porten
- USB A till Micro B-kabel för enkel kompatibilitet
- Bakkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.x
- UASP-std för förbättrad prestanda

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Fäkt(ar)	No
	Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2
	Busstyp	USB 3.1 Gen 2
	Antal enheter	1
	Enhetsstorlek	2.5in
	Enhetsstyp	SATA
	Enhetsinstallation	Fixed
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1351
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	10Gbps
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-std	Yes
	TRIM Support	Yes
	4Kn Support	Yes
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	Maximal enhetskapacitet	Frånvarande testad med hrddiskar på upp till 2TB vid 7200RPM
Kontakt(er)	Enhetskontakter	SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
	Värdkontakter	USB 3.1 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Srskilda anmärkningar/krav	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Indikatorer	LED-indikatorer	Strm & aktivitet
Strm	Power Source	USB-Powered
Milj	Drifttemperatur	0C to 40C (32F to 104F)
	Frvaringstemperatur	-10C to 65C (14F to 149F)
	Luffuktighet	Luffuktighet vid anvndning: 10% ~ 90% RH Luffuktighet vid frvaring: 5% ~ 95% RH
Utseende	Frg	Black
	Kabinetttyp	Aluminum
	Maximal enhetshjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlngd	4.8 in [1.2 cm]
	Produktbredd	3.0 in [75 mm]
	Produktshjd	0.5 in [12 mm]
	Produktvikt	2.8 oz [78 g]
Frpackning	Package Length	6.4 in [1.6 cm]
	Package Width	5.1 in [1.3 cm]
	Package Height	1.3 in [33 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	5.8 oz [164 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	USB 3.1 till SATA-kabinett
	Ingr i paketet	USB 3.1 A till Micro B-kabel - 45 cm
	Ingr i paketet	monteringsskruvar
	Ingr i paketet	Snabbstartsguide
	Ingr i paketet	Skruvmejsel
	Ingr i paketet	Skyddsodral
	Ingr i paketet	7mm - 9,5mm SSD-spacer

***Product appearance and specifications are subject to change without notice.**