

## USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Productcode: S251BPU313



Nu hebt u zoals nog nooit tevoren toegang tot uw data, waar u ook heen gaat. Deze USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 1-schijfsbehuizing voor 2,5 inch solid-state of harde schijven biedt u een ultrasnelle, draagbare externe opslagoplossing.

Ontworpen met een duurzaam en licht frame, past deze behuizing gemakkelijk in een laptop- of draagtas voor mobiele opslag. Het is volledig gereedschapsloos en kan dus snel in uw schijven worden geïnstalleerd.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

De behuizing kan eenvoudig worden aangesloten op een hostcomputer, zonder dat een externe voeding vereist is. Het wordt geleverd met een USB A-naar-Micro B-kabel, waardoor het neerwaarts compatibel is met bestaande USB-poorten of hardware. Verder wordt UASP ondersteund voor nog betere prestaties.

De S251BPU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops met een ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) verbinding

- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Gebruik uw SATA SSDs/HDDs met maximale snelheid
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

## Eigenschappen

- Creëer een draagbare externe opslag voor een 2,5 inch SSD/HDD met USB 3.1 Gen 2 high-speed prestaties
- Gereedschapsloos ontwerp en lichte behuizing voor eenvoudige mobiliteit
- USB A-naar-Micro B-kabel voor gemakkelijke compatibiliteit
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.x

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	ASMedia - ASM235CM

---

## Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 tpm

## Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps)

## Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

## Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

## Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding & activiteit
-----------------	----------------------

## Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

## Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV



---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	5.2 in [13.2 cm]
Breedte product	3.5 in [88 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	2.6 oz [74 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.2 in [13.3 cm]
Package Width	7.0 in [17.8 cm]
Package Height	1.7 in [44 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.9 oz [195 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.1 naar 2,5 inch SATA HDD-behuizing
	USB 3.1 A naar micro B kabel - 58 cm
	schijfbeschermend stootkussen
	Verkorte handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

