

## Verktyslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Produkt ID: S251BPU313



Nu är det enklare än någonsin att nå din data var du än går. Detta USB 3.1 Gen 2-kabinett (10 Gbps) för en 2,5" solid state-enhet eller hårddisk ger dig en supersnabb och bärbar, extern lagringslösning.

Kabinettet är tillverkad med ett hållbart och lätt hölje och får enkelt plats i en datorväska för bärbar förvaring. Det är helt verktyslöst så att du kan installera dina enheter snabbt.

USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheter och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.

Kabinettet ansluts enkelt till en värddator utan att extern ström behövs. En USB A till Micro B-kabel medföljer för bakåtkompatibilitet med befintliga USB-portar eller hårdvara. Det ger dessutom UASP-stöd för förbättrad prestanda.

S251BPU313 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Utnyttja nya bärbara och stationära datorer med supersnabb USB 3.1 Gen 2-anslutning (10 Gbps)
- Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
- Använd din SATA SSD/HDD med maximal hastighet

- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

## Funktioner

- Skapa bärbar extern lagring för en 2,5" SSD/HDD med snabb USB 3.1 Gen 2-prestanda
- Verktygslös design och lätt kabinett för enkelt bärbarhet
- USB A till Micro B-kabel för enkel kompatibilitet
- Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- UASP-stöd för förbättrad prestanda
- Strömförses direkt från USB-porten
- Bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.x

---

### Hårdvara

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Garantipolicy      | 2 Years            |
| Fläkt(ar)          | Nej                |
| Gränssnitt         | USB 3.1 Gen 2      |
| Busstyp            | USB 3.1 Gen 2      |
| Antal enheter      | 1                  |
| Enhetsstorlek      | 2.5in              |
| Enhetsstyp         | SATA               |
| Enhetsinstallation | Fixerad            |
| Chipset-ID         | ASMedia - ASM235CM |

---

### Prestanda

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 10 Gbps |
|----------------------------------|---------|



|                             |                         |  |
|-----------------------------|-------------------------|--|
|                             | Typ och hastighet       | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s  |
|                             | UASP-stöd               | Ja   |
|                             | TRIM Support            | Ja   |
|                             | 4Kn Support             | Ja   |
|                             | Typ och hastighet       | SATA III (6 Gbps)  |
|                             | Maximal enhetskapacitet | För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM                     |
| <hr/>                       |                         |  |
| Kontakt(er)                 | Enhetskontakter         | SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)   |
|                             | Värdkontakter           | USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps)                                   |
| <hr/>                       |                         |  |
| Mjukvara                    | OS-kompatibilitet       | OS independent; No software or drivers required  |
| <hr/>                       |                         |  |
| Särskilda anmärkningar/krav | Obs.                    | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.   |
| <hr/>                       |                         |  |
| Indikatorer                 | LED-indikatorer         | Ström & aktivitet  |
| <hr/>                       |                         |  |
| Ström                       | Power Source            | Strömförsörjd via USB  |
| <hr/>                       |                         |  |
| Miljö                       | Drifttemperatur         | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  |
|                             | Förvaringstemperatur    | -10°C to 65°C (14°F to 149°F)  |
|                             | Luftfuktighet           | Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH<br>Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH |
| <hr/>                       |                         |  |
| Utseende                    | Färg                    | Svart  |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kabinetttyp        | Av plast         |
| Maximal enhetshöjd | 0.4 in [9.5 mm]  |
| Produktlängd       | 5.2 in [13.2 cm] |
| Produktbredd       | 3.5 in [88 mm]   |
| Produkthöjd        | 0.6 in [15 mm]   |
| Produktvikt        | 2.6 oz [74 g]    |

---

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Package Length          | 5.2 in [13.3 cm] |
| Package Width           | 7.0 in [17.8 cm] |
| Package Height          | 1.7 in [44 mm]   |
| Fraktvikt (förpackning) | 6.9 oz [195 g]   |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |   |
|-----------------|---|
| Ingår i paketet | USB 3.1 till 2,5" SATA HDD-kabinett<br>USB 3.1 A till Micro B-kabel - 58 cm<br>hårddiskudde<br>Snabbstartsguide |
|-----------------|---|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

