

USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Productcode: S251BPU31C3



Neem uw waardevolle data met u mee waar u ook heen gaat. Met deze enkele schijfbehuizing voor 2,5 inch SSD's/HDD's kunt u de USB-C poort van uw MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000 Series 2-in-1 of een ander apparaat gebruiken voor het toevoegen van ultrasnelle, ultramobiele dataopslag.


Het compacte design en de lichtgewicht constructie van de behuizing vormen een zeer mobiele oplossing voor het toevoegen van externe dataopslag aan elk apparaat met USB-C. De behuizing past netjes in een laptop- of draagtas voor mobiele opslag en, omdat geen gereedschap noodzakelijk is, kunt u uw schijven in een mum van tijd installeren. De behuizing wordt direct gevoed vanaf de USB-poort, zodat geen externe voeding vereist is en u dus geen adapter hoeft mee te nemen.

Bij de schijfbehuizing wordt een USB-C naar Micro B-kabel geleverd. De USB Type-C connector is klein en omkeerbaar, waardoor u deze gemakkelijk in uw computerpoort kunt steken. U kunt de USB-C connector snel aansluiten, waarbij het niet uitmaakt welke kant van de connector omhoog steekt. Dit biedt minder risico op beschadiging van uw poorten en minder frustratie.

Door ondersteuning van SATA I, II en III en schijven met grote capaciteit (getest met harde schijven tot 2 TB), is deze USB-C behuizing compatibel met bijna elke 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive. De behuizing biedt USB 3.1 Gen 2 prestaties met datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps, waardoor u de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en harde schijven kunt benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost. Bovendien is de behuizing uitgebreid met UASP, waardoor de lees- en schrijfsnelheden aanzienlijk worden verhoogd, om de mogelijkheden van uw SATA III schijven volledig te kunnen benutten.

USB 3.1 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 technologie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops met een USB-C poort en ultrasnelle USB 3.1 (10 Gbps)-verbinding
- Maak snelle, draagbare externe opslag voor MacBook, Chromebook Pixel, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 en andere apparaten
- Gebruik uw SATA SSDs/HDDs met maximale snelheid
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Gebruik de USB-C poort van uw laptop of tablet om een draagbare externe opslag voor een 2,5 inch SSD/HDD te creëren
 - Krijg ultrasnelle datatransmissiesnelheden met USB 3.1 (10 Gbps)
 - Gereedschapsloos design en lichtgewicht behuizing voor eenvoudige installatie en praktische mobiliteit
 - Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
 - Ondersteunt schijven met hoogtes van 5, 7 en 9,5 mm
 - UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
 - Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
 - Inclusief USB-C naar Micro B-kabel
-

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 2
Bus type	USB 3.2 Gen 2
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	ASMedia - ASM235CM

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 tpm

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Andere aansluiting(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
		Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	5.2 in [13.2 cm]
	Breedte product	3.5 in [8.8 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	2.4 oz [69 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	7.0 in [17.8 cm]
Package Width	5.4 in [13.8 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.6 oz [186.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.1 naar 2,5 inch SATA HDD-behuizing
	1 - USB-C naar Micro B kabel - 51 cm
	1 - schijfbeschermend stootkussen
	1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.