

Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Produkt ID: S251BPU31C3



Ta med dig din värdefulla data var du än går. Detta kabinett för en enda 2,5" SSD/HDD-enhet låter dig utnyttja USB-C-porten på din MacBook, ChromeBook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000-serien 2-i-1 eller annan enhet för att lägga till supersnabb, superbärbar datalagring.

Kabinettets kompakta design och lätta konstruktion ger en väldigt bärbar lösning för att lägga till extern datalagring till en enhet med USB-C. Det får enkelt plats i en datorväska för bärbar lagring och är helt verktygslös så att du kan installera dina enheter snabbt när du är på språng. Kabinettet strömförses direkt från USB-porten utan att extern ström behövs så att man slipper ta med sig en adapter.

Hårddiskabinettet levereras med en USB-C till Micro B-kabel USB Type-C-kontakten är liten och vändbar vilket ger enklare inkopplingar. Du kan snabbt ansluta USB-C-kontakten med endera sida upp, vilket innebär mindre risk för skador på dina portar och mindre frustration.

Tack vare sitt stöd för SATA I, II och III samt enheter med hög kapacitet (testad med hårddiskar på upp till 2 TB) är detta USB-C-kabinett kompatibelt med i stort sett vilken enhet på 2,5" som helst. SATA-hårddisk eller solid state-enhet. Kabinettet ger USB 3.1 Gen 2-prestanda med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps så att du kan utnyttja den höga prestandan från de senaste SSD-enheterna och hårddiskarna och samtidigt lätta på flaskhalsar i dina dataöverföringar. Det är dessutom förstärkt med UASP som ökar skriv- och läshastigheterna för att utnyttja den fulla potentialen på dina SATA III-enheter.

USB 3.1 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla kapaciteten jämfört med USB 3.0-teknik.

S251BPU31C3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Dra nytta av nya bärbara datorer och surfplattor med en USB-C-port och supersnabb USB 3.1-anslutning (10 Gbps)
- Skapa snabb, bärbar extern lagring för MacBook, ChromeBook Pixel, Dell Latitude 11 5000-serien 2-i-1 och andra enheter
- Använd din SATA SSD/HDD med maximal hastighet
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Hämta data från en gammal SATA-enhet eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- Använd USB-C-porten på din bärbara dator eller surfplatta för att skapa bärbar extern lagring för en 2,5" SSD/HDD
- Få superhög dataöverföringshastighet genom USB 3.1 (10 Gbps)
- Verktygslös design och lätt kabinett för enkel installation och praktisk bärbarhet
- Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- Stöder enheter med en höjd på 5 mm, 7 mm och 9,5 mm
- UASP-stöd för förbättrad prestanda
- Strömförses direkt från USB-porten
- USB-C till Micro B-kabel medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2
Busstyp	USB 3.1 Gen 2

Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	ASMedia - ASM235CM

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps)
Övriga gränssnitt	USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indikatorer



LED-indikatorer Ström & aktivitet

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Luftfuktighet Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinetttyp Av plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 5.2 in [13.2 cm]

Produktbredd 3.5 in [88 mm]

Produkthöjd 0.6 in [15 mm]

Produktvikt 2.4 oz [69 g]

Förpackning

Package Length 5.4 in [13.7 cm]

Package Width 7.0 in [17.8 cm]

Package Height 1.7 in [43 mm]

Fraktvikt (förpackning) 6.4 oz [180 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet USB 3.1 till 2,5" SATA HDD-kabinett
USB-C till Micro B-kabel - 51 cm
hårddiskkudd
Snabbstartsguide



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

