

Box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 (10Gbps) - Classe IP65

ID prodotto: S251BRU31C3



Il box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 consente di proteggere i dati anche negli ambienti più difficili. Con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, il box esterno offre rapido accesso ai dati quando si è sul campo.

Il box esterno SATA hard disk da 2,5" supporta sia unità a stato solido (SSD) che unità disco rigido (HDD). È dotato di un cavo da USB-C a USB-C e di un cavo da USB-A a USB-C per supportare laptop e tablet sia USB-C che USB-A.

Per essere preparati per qualsiasi imprevisto. I box esterni per HDD e SSD sono dotati di protezione di livello IP65 che assicura una straordinaria tenuta all'acqua e alla polvere.


La protezione perfetta per chi lavora all'esterno. Come pure per chi lavora in ambienti molto polverosi, come siti di costruzione, fabbriche o impianti di produzione.

Il robusto box esterno hard disk è conforme agli standard militari (MIL-STD-810G) per proteggere l'unità da cadute, urti e vibrazioni.

La custodia esterna assicura proprietà antiurto, mentre la guaina in silicone flessibile offre un'ulteriore protezione assorbendo l'impatto di scosse, sollecitazioni o cadute. All'interno, uno strato supplementare di silicone aggiunge stabilità all'unità.

Il Box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 con velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps. Consente di sfruttare le alte prestazioni dei dischi rigidi di nuova generazione riducendo i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Protezione dei dati: ideale per l'uso all'esterno o in ambienti industriali
- Modifica di foto e video mentre si è lontani dalla propria postazione
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno

Caratteristiche

- Protezione dei dati anche negli ambienti più difficili: protezione di livello IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere
- Protezione di livello militare dell'unità da cadute, urti e vibrazioni con un box esterno per HDD e SSD
- Velocità di trasferimento dei dati elevata grazie al box esterno hard disk USB 3.1 con supporto di velocità fino a 10Gbps
- Accesso a unità SSD o HDD SATA da 2,5" dal laptop o tablet USB-C o USB-A da qualsiasi posizione
- Compatibile UASP per prestazioni più veloci del 70% quando collegato a un dispositivo con supporto di UASP

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2
Standard del settore	MIL-STD-810G, metodo 503.5 (Shock termico) MIL-STD-810G, metodo 514.6 (vibrazioni) MIL-STD-810G, metodo 516.6 (urti)

MIL-STD-810G, metodo 507.5 (umidità)
 MIL-STD-810G, Method 509.5 (nebbia salata)
 MIL-STD-810G, metodo 510.5, procedura I (sabbia e polvere)
 MIL-STD-810G, metodo 508.6 (fungo)

Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
Numero alloggiamenti da 2,5"	1
Altezza delle unità supportate	7mm 9.5mm
ID chipset	ASMedia - ASM235CM

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
TRIM Support	Sì
4Kn Support	Sì
S.M.A.R.T. Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Testato fino a 2 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap	No
MTBF	48.000 ore

Connettore/i		
Connettori unità		1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Altre Interfacce		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
Compatibilità con sistemi operativi		Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali		
Nota		Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori		
Indicatori LED		1 - LED di diagnostica (alimentazione e attività unità)
Alimentazione		
Fonte di Alimentazione		Alimentazione USB
Tensione ingresso		5V DC
Tensione di uscita		5 DC
Ambientale		
Temperatura d'esercizio		-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione		-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità		20% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche		
Colore		Nero
Tipo enclosure		Plastica
Altezza max unità		0.4 in [9.5 mm]
Lunghezza prodotto		5.7 in [14.6 cm]
Larghezza prodotto		4.4 in [11.2 cm]

Altezza prodotto	1.2 in [3 cm]
Peso prodotto	10.7 oz [304 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.2 in [18.4 cm]
Package Width	5.4 in [13.8 cm]
Package Height	2.6 in [6.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - box esterno per unità disco
	1 - Cavo USB-C a USB-C
	1 - cavo usb-c a usb-a
	1 - Imbottitura in schiuma per la protezione dell'unità
	1 - chiave a brugola
	1 - Guida all'installazione rapida

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.