

USB 3.1 Externe hardeschijf behuizing voor 2.5" SATA SSD / HDD - 10Gbps

Productcode: S251BRU31C3



Deze USB 3.1 externe harde-schijfbehuizing beschermt uw gegevens in ruwe omgevingen. Met dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps geeft de behuizing u snel toegang tot uw gegevens wanneer u in het veld werkt.

De 2,5" SATA harde-schijfbehuizing ondersteunt zowel solid-state drives (SSD) als harde schijven (HDD). Hij wordt geleverd met een USB-C naar USB-C kabel en een USB-A naar USB-C kabel ter ondersteuning van zowel USB-C als USB-A laptops en tablets.

Wees voorbereid op het onverwachte. De IP-code van de SSD- en HDD-behuizing is IP65, wat betekent dat hij zowel stofvrij als waterbestendig is.


Het is de perfecte oplossing voor mensen die buiten werken. Of voor mensen die in zeer stoffige omgevingen werken: bouwplaatsen, fabrieken of productievestigingen.

De robuuste harde-schijfbehuizing is militair geclassificeerd (MIL-STD-810G) om uw schijf te beschermen tegen omgevingsgevaars zoals vallen, schokken en trillingen.

De externe behuizing is schokbestendig, terwijl de flexibele siliconenhuls extra bescherming biedt door de belasting van schokken, ruwe omgang met bagage of vallen te absorberen. Een extra siliconenlaag aan de binnenkant biedt schijfstabiliteit.

De behuizing biedt USB 3.1 prestaties met dataoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps. Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste schijven benutten, terwijl u knelpunten in uw dataoverdracht oplost.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bescherm uw gegevens - ideaal voor buiten of voor gebruik in industriële omgevingen
- Bewerk uw foto's en video's als u niet aan uw bureau werkt
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat

Eigenschappen

- Bescherm uw gegevens in ruwe omgevingen - IP65 voor stofvrije en waterbestendige bescherming
- Bescherm uw schijf tegen vallen, schokken en trillingen met een militair geclassificeerde SSD- en HDD-behuizing
- Geniet van snelle dataoverdracht met een USB 3.1 externe harde-schijfbehuizing die 10 Gbps ondersteunt
- Krijg toegang tot een 2,5" SATA SSD of HDD vanaf uw USB-C of USB-A laptop of tablet, waar u zich ook bevindt
- UASP-compatibel voor 70% snellere prestatie, bij aansluiting op een apparaat dat UASP ondersteunt

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 2
Bus type	USB 3.2 Gen 2
Industriestandaarden	MIL-STD-810G, Method 503.5 (thermische schok) MIL-STD-810G, Method 514.6 (trilling) MIL-STD-810G, Method 516.6 (schok)

MIL-STD-810G, Method 507.5 (vochtigheid)
MIL-STD-810G, Method 509.5 (zoutspray)
MIL-STD-810G, Method 510.5, Procedure I (zand en stof)
MIL-STD-810G, Method 508.6 (schimmel)

Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Aantal 2,5 inch bays	1
Ondersteunde schijfhoogte(n)	7mm 9.5mm
Chipsetcode	ASMedia - ASM235CM

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Getest tot 2 TB bij 7200 RPM
Hot-swappable	Nee
MTBF	48.000 uur

Connector(en)

	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	Andere aansluiting(en)	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Diagnose-LED (schijfvoeding en activiteit)
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	20% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	5.7 in [14.6 cm]
	Breedte product	4.4 in [11.2 cm]
	Hoogte product	1.2 in [3 cm]

	Gewicht product	10.7 oz [304 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	7.2 in [18.4 cm]
	Package Width	5.4 in [13.8 cm]
	Package Height	2.6 in [6.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - schijfbehuizing 1 - USB-C naar USB-C kabel 1 - usb-c naar usb-a kabel 1 - schuimbescherming voor schijf 1 - inbussleutel 1 - verkorte installatiehandleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.