

Tåligt hårddiskskabinett - USB 3.0 till 2,5" SATA 6 Gbps HDD eller SSD - UASP

Produkt ID: S251BRU33



Detta tåliga enhetskabinett omdefinierar dataskydd för proffs i farten. Konstruktionen av militärklasssskyddar din känsliga data från tuffa fältförhållanden. Det ser till att du är förberedd för oväntade utmaningar med ett stabilt vatten-, damm-, vibrations- och stöttåligt kabinett.

Håll din data skyddad och säker även vid plötsliga störskuror eller sandstormar. Det robusta kabinettet ger överlägset vatten- och dammskydd med en IP5-klass.

Det tåliga enhetskabinettet är inkapslad i ett skyddande silikonhölje och designad att skydda enheten från oavsiktliga och oväntade stötar, vibrationer och fall. Det är militärklassat MIL-STD-810G och testat att klara av fall på upp till 4 meter. Det testades för fall med en solid state-enhet i kabinettet.

Var du än går ger det tåliga hårddiskskabinettet pålitligt dataskydd, inifrån och ut. Det tåliga yttre höljet ger stöttålighet medan det flexibla silikonhöljet täcker hela kabinettet för att garantera ett extra skyddslager och absorbera oavsiktliga stötar, omild hantering och fall. Inuti ger det extra silikonlagret extra hårddiskstabilitet.

Det är enkelt att göra om din 2,5" SATA III (6 Gbps) solid state-enhet eller hårddisk till extern lagring. Ta helt enkelt bort silikonhöljet, öppna luckan för att sätta i 2,5" enheten i det tåliga kabinettet och koppla i den medföljande USB-kabeln i datorn eller USB-hubbporten. Skruvar och verktyg behövs ej.

Spara tid ute på fält genom att lagra och föra över innehåll snabbt. Detta tåliga enhetskabinett är förstärkt med UASP (USB Attached SCSI Protocol) och har upp till 70 % snabbare läshastighet och 40 % snabbare skrivhastighet än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller.


UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com

och en SATA III (6 Gbps) SSD-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skydda din data vid tuffa fältförhållanden med denna militärklassade, bärbara, externa lagringslösning - idealisk för stationära och bärbara datorer
- Skapa en extern USB-lagringsenhet med hjälp av din 2,5" SATA III (6 Gbps) solid state-enhet eller hårddisk.
- Lägg till extra lagring till vilket USB-kapabelt datorsystem som helst
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Få ny användning av din oanvända 2,5" SATA-enhet som en tålig extern hårddisk

Funktioner

- **INDUSTRIELL DESIGN:** Håll dina data säkra även i plötsliga skyfall eller dammstormar. Denna robusta 2,5-tums SATA-inneslutning fungerar med hårddiskar (HDD) och SSD-enheter (Solid State Drives), och erbjuder stark vatten- och dammtålighet med IP54-klassificering
- **ROBUST KONSTRUKTION:** SATA-inneslutningens slitstarka yttre hölje på 2,5 tum ger stöttålighet. Den har en avtagbar silikonhylsa som ger ytterligare skydd. Militärklassad (MIL-STD-810G). Den fungerar i extrema temperaturer på -40 °C till 85 °C (-40°F till 185°F)
- **VERKTYGSFRI INSTALLATION:** Ta bara bort silikonhylsan på USB 3.2 till SATA-inneslutningen, öppna spärren för att sätta in din 2,5-tums enhet och anslut den medföljande 10,4 cm långa USB-A-värdkabeln. Inkluderar skumkudde för 7 mm-enheter
- **ÖKAD PRESTANDA:** USB 3.2 Gen 1 till 2,5-tums SATA-hårddiskskabinett ger dig större bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, och har testats med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7 200 RPM. Utrustad med ström- och aktivitetslampa

- IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här slitstarka hårddiskskabinetten, som är designad och byggt för IT-proffs, har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	MIL-STD-810G, Method 503.5 (termisk chock) MIL-STD-810G, Method 514.6 (vibration) MIL-STD-810G, Method 516.6 (stöt) MIL-STD-810G, Method 507.5 (fuktighet) MIL-STD-810G, Method 509.5 (saltstänk) MIL-STD-810G, Method 510.5, Procedure I (sand och damm) MIL-STD-810G, Method 508.6 (svamp)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Antal 2,5 tums fack	1
Stödda enhetshöjd(er)	7mm 9.5mm
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

	UASP-stöd	Ja
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	Maximal enhetskapacitet	Testad upp till 2 TB vid 7200 RPM
	Hot swap-förmåga	Ja
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Diagnostisk LED (Ström och aktivitet för enhet)
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	20 ~ 95% RH
Utseende	Färg	Svart

Kabellängd	4.1 in [103 mm]
Produktlängd	5.6 in [14.3 cm]
Produktbredd	4.4 in [11.2 cm]
Produkthöjd	1.1 in [2.9 cm]
Produktvikt	9.4 oz [265.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.2 in [18.4 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Paketets höjd	2.3 in [5.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	14.8 oz [418.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Tåligt 2,5" USB 3.0-kabinett
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Skumplatta för enheter på 7 mm
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.