

Schijf behuizing voor 2.5" SATA SSD /HDD - USB 3.1 (10Gbps) - USB-A, USB-C

Productcode: S251BU31315



Deze USB 3.1 Gen 2 éénschijfsbehuizing biedt u een ultrasnelle, draagbare externe opslagoplossing voor tot 15 mm hoge 2,5 inch harde schijven of solid-state drives. De behuizing geeft snel toegang tot uw data waar u ook heen gaat en biedt u de mogelijkheid uw data te bewaren na een upgrade naar een nieuwe SSD of HDD in uw computer.

Met deze schijfbehuizing kunt u de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en HDD's optimaal benutten. USB 3.1 Gen 2 biedt u ook grotere bandbreedte en meer snelheid tot 10 Gbps, voor ultrasnelle toegang tot uw data. IT-professionals, medisch personeel, onderzoekers, creatieve professionals en iedereen die onderweg gemakkelijk toegang moet hebben tot zijn/haar data, zal van deze draagbare schijfbehuizing profiteren. Met deze behuizing hebt u snel toegang tot uw data, kunt u door uw bestanden bladeren en uw documenten bewerken.

De behuizing biedt u ook eenvoudig toegang tot schijven voor datamigratie, het klonen van schijven en het back-uppen van data zodat u uw data altijd kunt beschermen.

In tegenstelling tot de meeste schijfbehuizingen, die alleen SATA SSD's en HDD's tot een hoogte van 9,5 mm ondersteunen, is deze behuizing compatibel met bijna alle 15 mm hoge 2,5 inch SATA-schijven. Bovendien wordt een USB Type-C naar Micro-B-kabel meegeleverd, voor de aansluiting op nieuwere met USB-C uitgeruste laptops, tablets en telefoons. Een USB Type-A naar Micro-B-kabel wordt ook meegeleverd, voor gegarandeerde neerwaartse compatibiliteit met uw bestaande USB 3.0 en 2.0 apparaten.

De behuizing wordt direct gevoed vanaf de USB-poort van uw apparaat, zodat geen externe voeding vereist is. Voor draagbare opslag kunt u hem in uw laptotas of draagtas opbergen en overal meenemen -- van uw huis naar het kantoor, het ziekenhuis, het laboratorium of in het veld, zodat u toegang hebt tot uw data waar u ook heen gaat.

Dankzij de gestroomlijnde en duurzame aluminiumbehuizing kunt u uw data beschermen en beveiligen waar u ook heen gaat. De aluminiumbehuizing en ventilatie helpt bij het verspreiden van de warmte en zorgt voor passieve koeling van de schijf om uitval van de schijf en dataverlies te voorkomen.

De S251BU31315 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg draagbare externe dataopslag toe aan uw USB-C of USB-A laptop of tablet met een 2,5 inch solid-state drive of harde schijf met een hoogte tussen 5 en 15 mm
- Gebruik uw SATA SSD's/HDD's met maximumsnelheid, door te profiteren van ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat

Eigenschappen

- Verander een 2,5 inch schijf in snelle USB 3.1 externe opslag voor uw met USB-C uitgevoerde tablet of laptop
- Ondersteunt 5 mm - 15 mm schijfhoogte
- Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Slanke, duurzame aluminiumbehuizing
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	1

Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Chipsetcode	ASMedia - ASM1351

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 tpm

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding & activiteit
-----------------	----------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)



Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
	Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Max. schijfhoogte	0.6 in [15 mm]
Lengte product	4.7 in [12 cm]
Breedte product	3.0 in [75 mm]
Hoogte product	0.8 in [21.5 mm]
Gewicht product	3.7 oz [105 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.0 in [17.8 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.8 oz [250 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	schijfbehuizing
	USB-C naar Micro-B-kabel
	USB-A naar Micro-B-kabel
	Schroevendraaier
	schroeven voor schijfmontage
	schroeven voor behuizing
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

