

Hårddiskabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-A, USB-C

Produkt ID: S251BU31315



Detta USB 3.1 Gen 2-kabinett för en hårddisk är en supersnabb, bärbar och extern lagringslösning för 2,5" hårddiskar eller solid state-enheter med höjd på upp till 15 mm. Kabinettet ger snabb åtkomst till din data var du än är så att du kan behålla din data efter en uppgradering till en ny SSD eller HDD i din dator.

Med hårddiskabinettet kan du utnyttja den höga prestandan från de senaste SSD- och HDD-enheterna. USB 3.1 Gen 2 ger dig även högre bandbredd och hastigheter på upp till 10 Gbps för supersnabb åtkomst till din data. IT-proffs, vårdpersonal, forskare, kreativa proffs och alla som behöver enkel åtkomst till sin data i farten kommer att ha nytta av detta bärbara hårddiskabinett. Med kabinettet får du snabb åtkomst till din data så att du kan bläddra bland dina filer och redigera dina dokument.


Kabinettet ger även enkel åtkomst till hårddiskar för datamigrering, hårddiskkloning och säkerhetskopiering så att du kan skydda din data hela tiden.

Till skillnad från de flesta hårddiskabinetten som endast stöder SATA SSD- och HDD-enheter med höjd på upp till 9,5 mm är detta kabinett kompatibelt med i stort sett alla 2,5" SATA-hårddiskar med höjd på upp till 15 mm. Dessutom ingår en USB Type-C till Micro-B-kabel för anslutning till nyare USB-C-kapabla bärbara datorer, surfplattor och telefoner. Även en USB Type-A till Micro-B-kabel medföljer för att garantera bakåtkompatibilitet med dina befintliga USB 3.0- och 2.0-enheter.

Kabinettet strömförses direkt från USB-porten på din enhet vilket innebär att extern ström inte behövs. För bärbar lagring kan du stoppa ner den i datorväskan och ta med den var som helst - från hemmet till kontoret, sjukhuset, labbet eller ut i fält, så att du kan nå din data var du än är.

Kabinettet är tillverkat med ett slimmat och hållbart hölje i aluminium för att hålla din data säker var du än är. Aluminiumhöljet och ventilationen avleder värme och kyler hårddisken passivt för att förhindra hårddiskfel och dataförlust.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till bärbar extern lagring till din USB-C- eller USB-A-utrustade bärbara dator eller surfplatta med hjälp av en 2,5" solid state-enhet eller hårddisk med höjd från 5 mm till 15 mm
- Använd dina SATA SSD/HDD-enheter med maximal hastighet genom att utnyttja supersnabba USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Säkerhetskopiera din viktiga data till en extern lagringsenhet

Funktioner

- **ÖKAD FUNKTIONALITET:** USB 3.2 Gen 2 till 2,5 tums SATA-hårddiskskabinett fungerar med hårddiskar (HDD) och SSD-enheter (Solid State Drives) och erbjuder större bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps
- **MAXIMAL KOMPATIBILITET:** Den medföljande USB Type-C- till Micro-B-kabeln hjälper dig att ansluta nyare USB-C-aktiverade enheter. Inkluderar även en USB Type-A- till Micro-B-kabel för att säkerställa bakåtkompatibilitet med dina befintliga USB 3.0/2.0-enheter. Stödjer 5-15 mm enhetshöjder
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Den bärbara HDD-kabinetten drivs direkt från USB-porten, vilket innebär att ingen extern strömförsörjning behövs. Du kan stoppa undan den i väskan för din bärbara dator för portabel förvaring. Inkluderar USB-C- och A-värdekablar, monteringskruvar och skruvmejsel
- **ROBUST KONSTRUKTION:** Den bärbara datorn till extern hårddisk är tillverkad med ett hållbart ventilerat aluminiumhölje som hjälper till att passivt kyla enheten för att förhindra fel på enheten och dataförlust. Kontrollera enhetens status med LED-lampa för ström och aktivitet
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här 2,5-tums SATA-hårddiskskabinettet, som är designad och byggd för IT-proffs, har 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Busstyp	USB 3.2 Gen 2
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Chipset-ID	ASMedia - ASM235CM

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström & aktivitet
-----------------	-----------------------

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Inspänning	5V DC
Utspanning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet	Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Maximal enhetshöjd	0.6 in [15 mm]
Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.5 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.2 cm]
Produktvikt	3.7 oz [105.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.1 oz [258.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - hårddiskskabinett 1 - USB-C till Micro-B-kabel
-----------------	---

1 - USB-A till Micro-B-kabel

1 - Skruvmejsel

5 - skruvar för hårddiskmontering

3 - kabinettskruvar

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.