

USB 3.1 (10Gbps) 2.5" SATA SSD/HDD behuizing met geïntegreerde USB-C kabel

Productcode: S251BU31C3CB



Dit is een geweldige manier voor het toevoegen van ultrasnelle, ultramobile dataopslag aan uw met USB-C™ uitgevoerde tablet of laptop, inclusief MacBook, Chromebook Pixel™ en Dell XPS 12. Deze USB 3.1 Gen 2 schijfbehuizing heeft een geïntegreerde USB-C kabel, waardoor u een 2,5 inch SATA harde schijf (HDD) of solid-state drive (SSD) eenvoudig op uw computer kunt aansluiten, via de USB-C poort.

Draagbare opslag met een geïntegreerde USB-C kabel

Deze draagbare schijfbehuizing verandert uw 2,5 inch SATA solid-state drive of harde schijf in externe dataopslag, die u gemakkelijk kunt meenemen. Dankzij het compacte lichtgewicht design kan deze behuizing gemakkelijk in uw laptop- of draagtas worden opgeborgen.

Voor maximale mobiliteit heeft de behuizing een geïntegreerde USB-C kabel, zodat u zich nooit meer hoeft af te vragen of u uw verbindingkabel al of niet hebt meegenomen, waar u ook heen gaat. De kabel kan veilig rondom de behuizing worden opgerold als hij niet wordt gebruikt, om beschadiging of een kabelwarboel te vermijden en om minder ruimte in uw laptoptas in te nemen. De USB Type-C™ connector is klein en omkeerbaar, waardoor u deze gemakkelijk in uw computerpoorten kunt steken en er minder risico bestaat dat de poort wordt beschadigd. De schijfbehuizing wordt via USB gevoed, zodat u geen externe voedingsadapter nodig hebt.

Ultrasnelle dataoverdrachtsnelheden

De geïntegreerde USB-C kabel van de schijfbehuizing kan gemakkelijk op de USB-C poort van uw laptop worden aangesloten, waardoor u sneller dan ooit toegang hebt tot bestanden en deze kunt opslaan. Met deze USB 3.1 Gen 2 schijfbehuizing kunt u de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en harde schijven benutten. Hij ondersteunt dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) technologie.

De schijfbehuizing ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps) en ondersteunt ook UASP voor verbeterde prestaties.

Gestroomlijnd design in duurzaam aluminium

Dankzij de gestroomlijnde en duurzame aluminiumbehuizing is hij bij uitstek geschikt voor het beveiligen van uw data waar u ook heen gaat. Het aluminium helpt ook met de verdeling, en daarmee ook de afvoer (dissipatie), van de warmte.

De S251BU31C3CB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg draagbare externe dataopslag toe aan uw voor USB-C geschikte laptop of tablet met een 2,5 inch solid-state drive of harde schijf
- Gebruik uw SATA SSD's/HDD's met maximumsnelheid, door te profiteren van ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Snel en veilig grote bestanden delen met andere computers, zonder een netwerk

Eigenschappen

- Verander een 2,5 inch schijf in snelle USB 3.1 externe opslag voor uw met USB-C uitgevoerde tablet of laptop
- De geïntegreerde USB-C kabel betekent ultra-mobiliteit en u hoeft minder mee te nemen
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Slanke, duurzame aluminiumbehuizing
- Ondersteunt 5 mm - 9,5 mm schijfhoogte
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Ondersteunde schijfhoogte(n)	5mm 7mm 9.5mm
Chipsetcode	ASMedia - ASM1351

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 tpm
MTBF	100.000

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)
Schijfaansluitingen	22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Plug
Hostaansluitingen	USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)



Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Voeding & activiteit
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	10.7 in [27.3 cm]
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	5.5 in [13.9 cm]
	Breedte product	3.3 in [82.8 mm]
	Hoogte product	0.6 in [15.4 mm]
	Gewicht product	4.4 oz [126.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	7.4 in [18.9 cm]
	Package Width	6.0 in [15.3 cm]

Package Height	1.6 in [41.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.0 oz [226.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	USB 3.1 2,5 inch SATA SSD-/HDD-behuizing met USB-C kabel
	montageschroeven voor behuizing
	schijf montageschroeven
	Schroevendraaier
	Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

