

USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel

Produkt ID: S251BU31C3CB



Här är ett bra sätt att lägga till supersnabb, superbärbar datalagring till din USB-C™-kapabla surfplatta eller bärbara dator, inklusive MacBook, Chromebook Pixel™ och Dell XPS 12. Detta USB 3.1 Gen 2-hårddiskabinett har en inbyggd USB-C-kabel som gör det enkelt att ansluta en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller -solid state-enhet (SSD) till din dator genom dess USB-C-port.

Bärbar lagring med en inbyggd USB-C-kabel

Detta bärbara hårddiskabinett gör om din 2,5" SATA solid state-enhet eller hårddisk till extern datalagring som är enkel att ta med sig. Dess kompakta och lätta design får enkelt plats din datorväska.

För att maximera bärbarheten har kabinettet en inbyggd USB-C-kabel så att du aldrig behöver oroa dig för att glömma att ta med dig din anslutningskabel var du än går. Kabeln viras säkert runt kabinettet när det inte används för att förhindra skador eller trassel och tar upp mindre plats i datorväskan. USB Type-C™-kontakten är liten och vändbar vilket ger enklare inkopplingar och mindre risk för portskador. Hårddiskabinettet är USB-drivet och ingen extern strömadapter behövs, vilket innebär en sak mindre att ta med sig.

Superhög dataöverföringshastigheter

Hårddiskabinettet ansluts enkelt till USB-C-porten på din bärbara dator eller surfplatta så att du kan nå och lagra filer snabbare än någonsin. Med detta USB 3.1 Gen 2-hårddiskabinett kan du utnyttja den höga prestandan från de senaste SSD-enheterna och hårddiskarna. Det stöder dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbelt så snabbt som USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1).

Hårddiskabinettet stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps) och dessutom UASP för förbättrad prestanda.

Slimmad design i hållbart aluminium

Kabinettet är tillverkad med ett slimmat och hållbart aluminiumhölje och är väl rustat att hålla din data säker var du än går. Aluminiumhöljet hjälper dessutom till med att fördela värme för att underlätta värmeavledning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till bärbar extern lagring till din USB-C-utrustade bärbara dator eller surfplatta med hjälp av en 2,5" solid state-enhet eller hårddisk
- Använd dina SATA SSD/HDD-enheter med maximal hastighet genom att utnyttja supersnabba USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Säkerhetskopiera din viktiga data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

Funktioner

- Gör om en 2,5" hårddisk till snabb extern USB 3.1-lagring för din USB-C-kapabla surfplatta eller bärbara dator
- Den inbyggda USB-C-kabeln gör kabinettet superbärbart och gör så att du får en sak mindre att ta med dig
- Stöder SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)
- Slimmat, hållbart aluminiumhölje
- Stöder hårddiskhöjd på 5-9,5 mm
- Strömförses direkt från USB-porten
- UASP-stöd för förbättrad prestanda

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Busstyp	USB 3.2 Gen 2
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	5mm 7mm 9.5mm
Chipset-ID	ASMedia - ASM1351

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM
Medeltid mellan fel (MTBF)	100000

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
----------------	--

	Enhetskontakter	1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Plug
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström och aktivitet
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Luftfuktighet	Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
		Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium och plast
	Kabellängd	10.7 in [273 mm]
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlängd	5.5 in [13.9 cm]
	Produktbredd	3.3 in [8.3 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	4.4 oz [126.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.4 in [18.9 cm]

Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Paketets höjd	1.6 in [41.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	8.0 oz [226.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.1 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med USB-C-kabel
	3 - monteringsskruvar för kabinett
	3 - hårdvaruskruvar för hårddiskmontering
	1 - Skruvmejsel
	1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.