

Hot swap-fack för 2,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar - USB 3.1-kabinett (10 Gbps)

Produkt ID: S251BU31REM



Detta hot swap-fack för hårddiskar gör om din 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en löstagbar hårddisk som du kan använda som ett vanligt externt USB 3.1-kabinett.

Montera det löstagbara facket för SATA-hårddiskar i ett frontfack på 3,5" eller 5,25" och bli ett hot-swapbart flyttbart rack. Detta gör det enkelt att installera och ta bort hårddisken från datorsystemet utan att behöva öppna chassit varje gång och är ett enklare sätt att skapa säkerhetskopior som du kan ta bort för dataåterställning och arkivering.

Om du behöver åtkomst till din data utanför kontoret kan du använda kabinett delen som ett standard USB 3.1-kabinett (10 Gbps) - en kraftfull extern lagringslösning när du behöver åtkomst till dina filer när du är på resande fot.

Tryck helt enkelt ut kabinettet från facket för en bärbar datalagring. Dess lätta och kompakta design får enkelt plats i en datorväska. Med kabinettet följer en Micro-USB till USB-A- och en Micro-USB till USB-C-kabel så att du kan koppla in kabinettet i din bärbara dator och nå din data var du än är.

För ännu mer mångsidighet finns StarTech.coms S251BU31REMD, ett extra 2,5" SATA-hårddiskabinett för S251BU31REM, som ger flera kabinett som kan anslutas och tas bort från värddatorn.

S251BU31REM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till ett hot-swap-fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning för datasäkerhetskopiering
- Växla mellan snabb intern lagring och portabel extern lagring
- Miljöer där lagringsenheter måste bytas ut och ersättas regelbundet

Funktioner

- Hot swappa dina 2,5" SSD- och HDD-hårddiskar
- Den unika kabinettdesignen ger möjligheten att använda systemet som ett internt flyttbart ställ eller som ett externt USB 3.1-kabinett
- Få åtkomst till din data offline med ett bärbart USB 3.1-hårddiskkabinett (10 Gbps)
- En USB-C till Micro USB-kabel och en USB-A till Micro USB-kabel medföljer för kompatibilitet med din bärbara USB-C- och USB-A-dator
- Frontmonterad design, installeras i vilket vanligt 3,5" eller 5,25" fack som helst
- Enhetsutmatning med ett knapptryck
- Ventilerat metallkabinett av hög kvalitet ger förbättrad värmeavledning
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3-hårddiskar (1,5/3,0/6 Gbps)
- Stöder 2,5" SATA-hårddiskar (HDD) och solid-state-enheter (SSD).

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Nej
Gränssnitt	SATA
	USB 3.1 Gen 2
Busstyp	USB 3.1 Gen 2
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar

Stödda enhetshöjd(er)	5mm
	7mm
	9.5mm
Chipset-ID	ASMedia - ASM1351

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10Gbps
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM.
Medeltid mellan fel (MTBF)	100 000 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps)
	SATA (7-stifts, data)
	SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgängligt frontfack på 3,5" eller 5,25"
	Tillgänglig intern SATA-datakontakt

Tillgänglig intern SATA- eller LP4 Molex-strömkontakt

Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström/aktivitet (grön)
	Activity(Red)

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet	Luftfuktighet vid drift: 10 %~90 % RH Luftfuktighet vid förvaring: 5 %~95 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
Produktlängd	6.1 in [15.5 cm]
Produktbredd	5.7 in [14.6 cm]
Produkt höjd	1.6 in [41.6 mm]
Produktvikt	15.0 oz [426.0 g]

Förpackning

Package Length	9.4 in [23.9 cm]
Package Width	6.2 in [15.7 cm]
Package Height	3.1 in [79.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	25.2 oz [715.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

2,5" SATA-kabinett

3,5" hårddiskfack på frampanelen

Adapterfäste från 3,5" till 5,25" för frontfack

SATA-datakabel

SATA-strömkabel

Molex-strömkabel

USB-C till Micro-B-kabel

USB-A till Micro-B-kabel

paket med monteringsutrustning för hårddisk

skruvar för fackmontering

skruvar för fästmontering

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

