

Box Disco Rigido USB-C per SATA SSD/HDD da 2,5" - USB 3.1 10Gbps - per uso con S251BU31REM

ID prodotto: S251BU31REMD



Il box esterno hard disk da 10Gbps con USB 3.1 può essere utilizzato con l'alloggiamento disco rigido hot-swap StarTech.com S251BU31REM per SSD/HDD SATA da 2,5 pollici.

Il box esterno da SATA a USB può essere utilizzato come box esterno hard disk aggiuntivo per l'alloggiamento hot-swap, in modo da avere a disposizione più box intercambiabili che possono essere facilmente collegati e scollegati dal sistema informatico principale. È la soluzione ideale per aggiungere unità per operazioni di backup a rotazione o per strategie di recupero dati.

Per accedere ai dati anche quando non si è in ufficio, è possibile utilizzare il box esterno come un normale box USB 3.1 (10 Gbps). Si tratta infatti di una potente soluzione di archiviazione esterna che consente di consultare i file anche durante gli spostamenti.

Il box esterno include un cavo Micro-USB a USB-A e un cavo Micro-USB a USB-C, che consentono di collegarsi al computer laptop e accedere ai dati ovunque ci si trovi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Possibilità di utilizzare più unità con la stessa installazione di S251BU31REM, per operazioni di archiviazione o backup a rotazione
- Professionisti che devono gestire file di grandi dimensioni e spostarli da un computer a un altro, posto in una diversa località
- Professionisti che devono accedere rapidamente ai dati mentre sono in viaggio

Caratteristiche

- Box esterno hard disk da 2,5 pollici per alloggiamento hot-swap S251BU31REM
- Accesso ai dati offline grazie al box esterno portatile per unità disco USB 3.1 (10 Gbps)
- Per la massima compatibilità con i computer laptop USB-C e USB-A, sono inclusi un cavo USB-C a Micro-USB e un cavo USB-A a Micro-USB
- Struttura in alluminio di lunga durata per l'enclosure per disco rigido
- Compatibile con unità SATA versione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta le unità a stato solido (SSD) e i dischi rigidi SATA (HDD) con fattore di forma da 2,5"

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA
	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
Altezza delle unità supportate	5mm
	7mm

		9.5mm
	ID chipset	ASMedia - ASM1351
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
	TRIM Support	Sì
	4Kn Support	Sì
	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
	Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 2TB a 7200 RPM.
	MTBF	100.000 ore
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)
		1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali		
	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione (verde)
		1 - Attività (rosso)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità	Umidità d'esercizio: 10%~90% relativa Umidità di stoccaggio: 5%~95% relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
Lunghezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [7.9 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	4.3 oz [122.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.7 oz [276.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Enclosure SATA 2,5"
	1 - Cavo USB-C a Micro-B
	1 - Cavo USB-A a Micro-B

1 - set di accessori di montaggio per l'unità

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.