

USB-C hardeschijf behuizing voor 2.5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 10Gbps - voor S251BU31REM

Productcode: S251BU31REMD



Deze USB 3.1 (10 Gbps) harde-schijfbehuizing is een reserve SATA-schijfbehuizing voor gebruik met de StarTech.com S251BU31REM Hot-Swap Hard Drive Bay voor 2,5 inch SATA SSD/HDD.

Deze SATA-naar-USB-behuizing kan worden gebruikt als een extra harde-schijfbehuizing voor de hot-swap bay, waardoor meerdere behuizingen worden verkregen die in het hoofdcomputersysteem kunnen worden geplaatst of eruit kunnen worden gehaald. Hij is perfect voor het toevoegen van schijven voor regelmatig terugkerende back-ups en dataherstelstrategieën.

Als u buiten het kantoor toegang moet hebben tot uw data, kunt u de behuizing als een standaard USB 3.1 (10 Gbps) behuizing gebruiken -- een krachtige externe opslagoplossing wanneer u onderweg uw bestanden moet openen.

Bij de behuizing wordt een Micro-USB naar USB-A kabel en een Micro-USB naar USB-C kabel geleverd, zodat u de behuizing op uw laptop kunt aansluiten en toegang tot uw data hebt overal waar u heen gaat.

De S251BU31REMD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik meerdere schijven met dezelfde S251BU31REM installatie voor archiverings- of regelmatig terugkerende back-ups

- Professionals die met zeer grote bestanden werken en deze van de ene computer/locatie naar de andere moeten verplaatsen
- Bedrijfsprofessionals die onderweg direct toegang tot hun data moeten hebben

Eigenschappen

- Reserve 2,5 inch harde-schijfbehuizing voor de S251BU31REM hot-swap bay
- Krijg toegang tot data offline met een draagbare USB 3.1 (10 Gbps) schijfbehuizing
- Inclusief één USB-C naar Micro-USB kabel en één USB-A naar Micro-USB kabel voor compatibiliteit met uw USB-C en USB-A laptop
- Duurzame aluminium constructie voor de schijfbehuizing
- Compatibel met SATA revisie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) schijven
- Ondersteunt 2,5 inch form factor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA
	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Ondersteunde schijfhoogte(n)	5mm
	7mm
	9.5mm
Chipsetcode	ASMedia - ASM1351

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 rpm.
MTBF	100.000 uur

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Voeding (groen) Activiteit (rood)
-----------------	--------------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
---------------------	-----------------------------

Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
Lengte product	5.2 in [13.3 cm]
Breedte product	3.1 in [79.1 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.9 mm]
Gewicht product	4.3 oz [122.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.7 oz [276.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch SATA Behuizing USB-C naar Micro-B-kabel USB-A naar Micro-B-kabel set bevestigingsmateriaal voor schijf verkorte handleiding
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.