

## USB-C hardeschijf behuizing voor 2.5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 10Gbps - voor S251BU31REM

Product ID: S251BU31REMD



Deze USB 3.1 (10 Gbps) harde-schijfbehuizing is een reserve SATA-schijfbehuizing voor gebruik met de [%product id="S251BU31REM" text="StarTech.com S251BU31REM"%]Hot-Swap Hard Drive Bay voor 2,5 inch SATA SSD/HDD.

Deze SATA-naar-USB-behuizing kan worden gebruikt als een extra harde-schijfbehuizing voor de hot-swap bay, waardoor meerdere behuizingen worden verkregen die in het hoofdcomputersysteem kunnen worden geplaatst of eruit kunnen worden gehaald. Hij is perfect voor het toevoegen van schijven voor regelmatig terugkerende back-ups en dataherstelstrategieën.

Als u buiten het kantoor toegang moet hebben tot uw data, kunt u de behuizing als een standaard USB 3.1 (10 Gbps) behuizing gebruiken -- een krachtige externe opslagoplossing wanneer u onderweg uw bestanden moet openen.

Bij de behuizing wordt een Micro-USB naar USB-A kabel en een Micro-USB naar USB-C kabel geleverd, zodat u de behuizing op uw laptop kunt aansluiten en toegang tot uw data hebt overal waar u heen gaat.

De S251BU31REMD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Gebruik meerdere schijven met dezelfde S251BU31REM installatie voor archiverings- of regelmatig terugkerende back-ups
- Professionals die met zeer grote bestanden werken en deze van de ene computer/locatie naar de andere moeten

verplaatsen

- Bedrijfsprofessionals die onderweg direct toegang tot hun data moeten hebben

## Features

- Reserve 2,5 inch harde-schijfbehuizing voor de S251BU31REM hot-swap bay
- Krijg toegang tot data offline met een draagbare USB 3.1 (10 Gbps) schijfbehuizing
- Inclusief n USB-C naar Micro-USB kabel en n USB-A naar Micro-USB kabel voor compatibiliteit met uw USB-C en USB-A laptop
- Duurzame aluminium constructie voor de schijfbehuizing
- Compatibel met SATA revisie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) schijven
- Ondersteunt 2,5 inch form factor SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD)

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Interface	SATA
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Bus type	USB 3.1 Gen 2
	Aantal stations	1
	Schijfgrootte	2.5in
	Schijftype	SATA
	Schijfinstallatie	Removable
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	5mm
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	7mm
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	9.5mm
Ondersteunde schijfhoogte(n)	ASMedia - ASM1351	
Chipsetcode		
<b>Prestaties</b>	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Yes
	TRIM Support	Yes
	4Kn Support	Yes
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 2 TB bij 7200 rpm.
	MTBF	100.000 uur

<b>Connector(en)</b>	Schijfaansluitingen	SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
	Hostaansluitingen	USB 3.0 Micro-B (10 pin, SuperSpeed)
	Hostaansluitingen	SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	Voeding (groen)
	LED-indicatoren	Activiteit (rood)
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	USB-Powered
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0C to 40C (32F to 104F)
	Opslagtemperatuur	-10C to 65C (14F to 149F)
	Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV   Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Black
	Type behuizing	Aluminum and Plastic
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	5.2 in [1.3 cm]
	Breedte product	3.1 in [79.1 mm]
	Hoogte product	0.6 in [15.9 mm]
	Gewicht product	4.3 oz [122 g]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Length	7.4 in [1.9 cm]
	Package Width	6.1 in [1.6 cm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	9.7 oz [276 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	2,5 inch SATA Behuizing
	Meegeleverd	USB-C naar Micro-B-kabel
	Meegeleverd	USB-A naar Micro-B-kabel
	Meegeleverd	set bevestigingsmateriaal voor schijf

Meegeleverd

verkorte handleiding

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

