

Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD

Produkt ID: S251SMU33EP



S251SMU33EP USB 3.0/eSATAp-hårddiskkabinettet gör om en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en extern, bärbar hårddisk som kan ansluta till vilket USB- eller eSATA-kapabelt datorsystem som helst.

HDD-kabinettet stöder SATA III-överföringshastigheter - upp till 6 Gbps vid anslutning genom eSATA, för snabb prestanda och effektiva dataöverföringar. För universell kompatibilitet kan S251SMU33EP anslutas genom USB 3.0 med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps samt stöd för UASP, vilket ger prestanda upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller för att utnyttja dina SATA III-hårddiskars fulla potential. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

S251SMU33EP är designad för maximal bärbarhet och behöver ingen extern strömadapter vid anslutning till en eSATAp-värdport (USB + eSATA-kombo).

Kabinettet på 2,5" stöder de snabbaste teknikerna inklusive SATA III (6 Gbps), hybridenheter och solid state-enheter (SSD) så att du kan spara tid genom att få ut det mesta ur dina enheter.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S251SMU33EP alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux och Google Chrome OS™.

S251SMU33EP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com

och en SATA III SSD-minne.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Dra nytta av bärbara och stationära datorer med eSATA-anslutning
- Skapa en snabb och bärbar extern lagringslösning för bärbara datorer eller Ultrabook- eller Chromebook-datorer
- Lägg till extra lagring till vilken USB/eSATA-kapabel dator som helst
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela snabbt och säkert stora filer mellan datorer utan nätverksanslutning
- Hämta data från din SATA-hårddisk eller gör om din oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- Stöder SATA III & UASP för optimal prestanda
- Alternativ för eSATA- eller USB 3.0-gränssnitt
- Stöder ström över eSATA (eSATAp, eSATA/USB-komboport) utan extra strömadapter
- Aluminiumhölje
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1-värdanslutningar (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	eSATA
	USB 3.0
	USB 3.0 & eSATA

Busstyp	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Antal 2,5 tums fack	1
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps - eSATA 5 Gbps - USB 3.0
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	eSATA (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB 7200 RPM

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	Power eSATA (11-stifts, eSATA/USB, 5 V) USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/



krav

Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Indikatorer

LED-indikatorer Ström/aktivitet

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Kontakttyp H

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Luftfuktighet Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH

Utseende

Färg Silver

Kabinetttyp Aluminium och plast

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 4.9 in [12.5 cm]

Produktbredd 3.0 in [77 mm]

Produkthöjd 0.6 in [16 mm]

Produktvikt 3.5 oz [98 g]

Förpackning

Package Length 5.3 in [13.5 cm]

Package Width 7.0 in [17.9 cm]

Package Height 1.7 in [42 mm]

Fraktvikt (förpackning) 9.8 oz [278 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

USB 3.0/eSATAp-kabinett för 2,5" SATA-hårddiskar

USB 3.0-kabel

eSATA-kabel

Installationsskruvar (med skruvmejsel)

Stjärnskruvmejsel

USB till DC-strömadapter

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

