

USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven

Productcode: S252BU313R



Compact qua afmeting, maar groot qua prestatie vormt deze 2-bay behuizing een krachtige externe dataopslag, met ultrasnelle dataoverdracht en configureerbare RAID-modes. Ideaal voor kleine bedrijven, thuishkantoren of zeer krachtige werkstations voor grafische ontwerpers, ingenieurs en andere zakelijke professionals.

Maak een externe dataopslagoplossing met hoge capaciteit, met ondersteuning van twee 2,5 inch SSD's/HDD's in diverse maten van 5 mm tot 12,5 mm. Deze aluminium behuizing is getest voor compatibiliteit met een capaciteit tot 4 TB bij 7200 RPM en biedt hoge bestandsoverdrachtsnelheden met USB 3.1 Gen 2 prestaties. De behuizing ondersteunt SATA I, II en III en is uitgebreid met UASP om de prestatie en snelheid van uw SATA III-schrijven te maximaliseren. Deze behuizing heeft zelfs een ventilator, met geïntegreerde toerentalregeling, zodat alles soepel blijft lopen.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) technologie. Daardoor kunt u de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten bij de dataoverdracht worden opgelost.

Bij de dual-bay schijfbehuizing worden twee USB-kabels geleverd voor flexibel gebruik met de nieuwste laptops en tablets die zijn voorzien van een USB-C™ poort, alsmede oudere apparaten. Inclusief zowel USB-C naar Micro B- als USB-A naar Micro B-kabels. De dual-bay behuizing is ook compatibel met een Thunderbolt™ 3 USB-C poort.

Met RAID 0 ondersteuning kunt u met de 2-bay behuizing de prestatie van uw SATA III SSD's maximaliseren voor een snellere bestandsoverdracht. De 2-bay behuizing ondersteunt ook RAID 1, Big (spanning of concatenatie) en JBOD. Met meerdere RAID-opties kunt u meer opslagcapaciteit, prestatie of redundantie verkrijgen.

De behuizing werkt onafhankelijk van het besturingssysteem, waardoor geen extra software of stuurprogramma's nodig zijn. De S252BU313R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verhoog de externe opslagcapaciteit van uw laptop of pc, ideaal voor thuishkantoor of kleine bedrijven
- Gebruik extra opslag voor het back-uppen van belangrijke bestanden, een groot voordeel voor grafische ontwerpers en andere professionals

Eigenschappen

- Maak een krachtige externe opslag met een 2-bay behuizing voor 2,5 inch SSD's/HDD's
- Werkt zowel met USB-C als USB-A apparaten, inclusief twee meegeleverde kabels
- Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
- Ondersteunt USB 3.1 Gen 2
- Compatibel met 5 - 12,5 mm schijven, getest met een capaciteit tot 4 TB bij 7200 RPM
- SATA I/II/III ondersteuning (tot 6 Gbps)
- Ondersteunt RAID 0, 1, Big (spanning of concatenatie) en JBOD
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Stevige aluminium behuizing
- Ventilator met snelheidsregeling
- Multifunctionele LED's

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	30 mm
Interface	USB 3.1 Gen 2

Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Lagertype ventilator	Hulslager
Chipsetcode	ASMedia - ASM1352R


Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
RAID	Ja
Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe) RAID 1 (mirror) BIG (span of lineair) JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Max. schijfcapaciteit	Getest met schijven tot 4 TB bij 7200 RPM
MTBF	50.000 uur

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Software



Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Indicatoren

LED-indicatoren Power
Lezen en schrijven - HDD1
Lezen en schrijven - HDD2

Voeding

Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6A
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype B
Vermogensopname 60

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart
Type behuizing Aluminium



Max. schijfhoogte	0.5 in [12.5 mm]
Lengte product	5.8 in [14.8 cm]
Breedte product	3.2 in [81.0 mm]
Hoogte product	2.4 in [60.0 mm]
Gewicht product	13.3 oz [378.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.0 in [22.8 cm]
Package Width	6.4 in [16.3 cm]
Package Height	4.4 in [11.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	32.1 oz [910.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	USB 3.1 naar eSATA behuizing
	USB C naar Micro B kabel - 102 cm
	USB 3.0 A naar micro B kabel - 102 cm
	universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ) - 177 cm (kabel)
	drive trays
	inbussleutels
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

