

Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Produkt ID: S252BU313R



Detta kabinett med två fack är liten till storleken med stor när det kommer till prestanda och är en kraftfull extern datalagring med supersnabba dataöverföringshastigheter och konfigurerbara RAID-lägen. Det är idealiskt för småföretag, hemmakontor eller topppresterande arbetsstationer för grafiska designers, ingenjörer och andra proffs.

Skapa en extern lösning för datalagring med hög kapacitet med stöd för två 2,5" SSD/HDD-enheter i olika storlekar från 5 till 12,5 mm. Detta aluminiumkabinett är testat för kompatibilitet med kapacitet på upp till 4 TB vid 7200 RPM och ger höga filöverföringshastigheter med USB 3.1 Gen 2-prestanda. Det stöder SATA I, II och III och är förstärkt med UASP för att maximera prestandan och hastigheten på dina SATA III-hårddiskar. Det har till och med en fläkt med inbyggd hastighetskontroll för att allt ska gå smidigt.

USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.

Hårddiskabinettet med två fack levereras med två USB-kablar för flexibel användning med de senaste bärbara datorerna och surfplattorna med en USB-C™-port, samt äldre enheter. Både USB-C till Micro B- och USB-A till Micro B-kablar ingår. Kabinettet med 2 fack är dessutom kompatibel med en Thunderbolt™ 3 USB-C-port.

Genom stödet för RAID 0 låter kabinettet med två fack dig maximera prestandan på dina SATA III SSD-enheter för att få högre filöverföringshastigheter. Kabinettet med två fack stöder även RAID 1, Big (Spanning eller sammanfogning) och JBOD. Med flera RAID-alternativ kan du få ökad lagringsstorlek, prestanda, eller redundans.

Kabinettet är OS-oberoende och behöver inte extra drivrutiner eller mjukvara. S252BU313R täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Öka din bärbara eller stationära dators externa lagring, idealiskt för hemmakontoret eller småföretaget
- Använd extra lagring för att säkerhetskopiera viktiga filer, en stor fördel för grafiska designers och andra proffs

Funktioner

- Skapa kraftfull extern lagring med ett kabinett med 2 fack för 2,5" SSD/HDD-enheter
- Fungerar med både USB-C- och USB-A-kapabla enheter med två medföljande kablar
- Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
- Stöder USB 3.1 Gen 2
- Kompatibel med hårddiskstorlekar på 5-12,5 mm och testad med kapacitet på upp till 4 TB @ 7200 RPM
- Stöd för SATA I/II/III (upp till 6 Gbps)
- Stöder RAID 0, 1, Big (Spanning eller sammanfogning) och JBOD
- UASP-stöd för förbättrad prestanda
- Kabinett i solitt aluminium
- Fläkt med hastighetskontroll
- LED-indikatorer med flera funktioner

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	30 mm
Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2

Busstyp	USB 3.1 Gen 2
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Fläktlagerstyp	Glidlager
Chipset-ID	ASMedia - ASM1352R

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
RAID	Ja
RAID-lägen som stöds	RAID 0 (stripade enheter) RAID 1 (speglade enheter) BIG (Omfång eller sammanfogning) JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Maximal enhetskapacitet	Testad med diskar på upp till 4 TB vid 7200 RPM
Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps)



Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer	LED-indikatorer	Ström Läs och skriv - HDD1 Läs och skriv - HDD2
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.6A
	Utspänning	12V DC
	Utström	2A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	B
	Strömförbrukning	60
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium
	Maximal enhetshöjd	0.5 in [12.5 mm]

Produktlängd	5.8 in [14.8 cm]
Produktbredd	3.2 in [81.0 mm]
Produkt höjd	2.4 in [60.0 mm]
Produktvikt	13.3 oz [378.0 g]

Förpackning

Package Length	9.0 in [22.8 cm]
Package Width	6.4 in [16.3 cm]
Package Height	4.4 in [11.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	32.1 oz [910.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.1 till SATA-kabinett
	USB C till Micro B-kabel - 102 cm
	USB 3.0 A till Micro B-kabel - 102 cm
	universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ) - 177 cm (kabel)
	enhetsfack
	insexnycklar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

