

BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.0 a SATA III 6Gbps con RAID & UASP

ID prodotto: S252BU33R



Questo box esterno a due alloggiamenti USB 3.0 per unità da 2,5" offre le prestazioni desiderate in un sistema di archiviazione esterna e presenta un elegante design compatto che si abbina perfettamente al Mac o al PC. Ideale per ambienti professionali o uffici domestici, offre una potente soluzione di archiviazione dei dati per il computer desktop, laptop, Ultrabook® o Chromebook®.

Il box esterno per due unità consente di installare due SSD o HDD da 2,5" (da 5 mm a 15 mm) per creare una archiviazione esterna dei dati ad alta capacità. Al fine di massimizzare le prestazioni e la velocità delle unità SATA III (6 Gbps), il box esterno è stato ottimizzato con UASP che offre velocità di trasferimento fino al 70% superiori alla normale USB 3.0. (Vedere i risultati dei test riportati di seguito.)

Il design compatto, l'ingombro ridotto e la finitura sottile fanno di questo box esterno l'accessorio ideale per il Mac o il PC.

Poiché richiede un'alimentazione di soli 5 V, è possibile alimentare il box esterno utilizzando solamente l'USB senza la necessità di un adattatore di alimentazione esterno. Può essere alimentato da una o due sorgenti USB quali, ad esempio, caricatori o porte USB del laptop in base alla configurazione delle unità. Nelle applicazioni o configurazioni fisse in cui è necessaria un'alimentazione maggiore è incluso un adattatore di alimentazione. Il box esterno offre una soluzione di archiviazione comoda ed efficiente in termini energetici con flessibili opzioni di configurazione di archiviazione e una semplice portabilità.

Maggiore tranquillità grazie al costante back up dei dati e all'ulteriore vantaggio delle velocità e capacità superiori offerte dalla soluzione combinata. Il box esterno supporta RAID 0, 1, Spanning e JBOD che permettono di scegliere la modalità di backup preferita. Grazie alla comodità di RAID, è possibile ottenere maggiori dimensioni, prestazioni o ridondanza.

Il box esterno è compatibile con sistemi Windows®, Mac®, Chrome OS™ e Linux® senza richiedere


l'installazione di driver o software aggiuntivi.

Questo box esterno SuperSpeed USB 3.0 ad alte prestazioni supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps ed è ottimizzato con il supporto di UASP che offre prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alla USB 3.0 tradizionale se utilizzato con un host dotato di UASP.

Nota: UASP (USB Attached SCSI Protocol) è supportato da Windows 8, 8.1, Server 2012 e Linux kernel 2.6.37 o versioni successive. I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, schede USB 3.0 StarTech.com aggiuntive, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Il box esterno a doppio alloggiamento S252BU33R ha una struttura robusta per offrire prestazioni durature ed è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Il collegamento a questo box esterno di archiviazione aumenta le capacità di archiviazione esterna
- Si trasporta con il laptop per un'archiviazione esterna da viaggio
- L'utilizzo di questo box esterno con il supporto di RAID consente di aggiungere la sicurezza della ridondanza dei dati
- Consente di eseguire il back up o l'archiviazione dei dati da qualsiasi computer dotato di USB

Caratteristiche

- Consente di creare una potente soluzione di archiviazione USB 3.0 in grado di supportare due unità SSD o HDD da 2,5"
- Il design sottile e compatto si abbina perfettamente al Mac o al PC
- Consente di trasferire rapidamente i file grazie alla potenza di SATA III (6 Gbps) e a USB 3.0 con UASP

- Consente di raggiungere prestazioni e ridondanza dei dati ottimizzate grazie a RAID 0,1, spanning e JBOD
- Richiede un'alimentazione di soli 5 V consentendo flessibili opzioni di alimentazione
- Utilizzabile con sistemi Windows, Mac, Chrome e Linux (2.4.x e superiori)
- Configurazione semplice che non richiede driver o software aggiuntivi

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	Sì
Ventole	1 - 40 mm
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	2
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
Numero alloggiamenti da 2,5"	2
Altezza delle unità supportate	5mm
	7mm
	9.5mm
	12.5mm
	15mm
Tipo cuscinetti ventola	Cuscinetto a sfere
ID chipset	JMicron - JMS561

Prestazioni

Livello di rumorosità	21 dBA
Massima velocità di trasferimento dati	USB 3.0 - 5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
RAID	Sì
Modalità RAID supportate	RAID 0 (dischi in striping)
	RAID 1 (dischi in mirroring)
	JBOD (Just a Bunch of Disks)
	BIG (spanning o concatenazione)
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB 7200 RPM (4 TB totali)
Funzionalità hot swap	Sì

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED alimentazione
	1 - LED attività HDD 1
	1 - LED attività HDD 2

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
------------------------	-----------------------

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2 A
Tipo presa	H
Consumo energetico	3

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14deg;F to 149°F)
Umidità	10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Altezza max unità	0.6 in [15 mm]
Lunghezza prodotto	5.2 in [13.2 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [5 cm]
Altezza prodotto	3.5 in [9 cm]
Peso prodotto	12.4 oz [350 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.2 in [18.2 cm]
Package Width	4.7 in [11.9 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]

Peso spedizione
(confezione) 25.8 oz [730 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Box esterno RAID HDD/SSD SATA da 2,5" doppio
USB 3.0

1 - Cavo USB 3.0

1 - USB a cavo di alimentazione (a barilotto di tipo H)

1 - Adattatore di alimentazione universale
(NA/EU/UK/AU)

1 - Kit viti per installazione

1 - Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.