

2,5" hårddiskskabinett med två fack - USB 3.0 till SATA III 6 Gbps med RAID

Produkt ID: S252BU33R



Detta USB 3.0-kabinett med 2 fack för hårddiskar på 2,5" ger dig den prestanda du vill ha i ett externt lagringssystem och har en elegant och kompakt design som matchar din Mac eller PC perfekt. Det är idealiskt för professionella affärsmiljöer och hemmakontor och ger en kraftfull datalagringslösning för din stationära dator, bärbara dator, Ultrabook®-dator eller Chromebook®-dator.

Kabinettet för två hårddiskar låter dig installera två 2,5" SSD- eller HDD-enheter (från 5 mm till 15 mm) för att skapa extern datalagring med hög kapacitet. För att maximera prestandan och hastigheten på dina SATA III-enheter (6 Gbps) är kabinettet förstärkt med UASP som ger upp till 70 % snabbare överföringshastigheter än vanlig USB 3.0. (Se testresultat nedan.)

Den kompakta designen, den lilla storleken och den slimmade ytan gör detta kabinett till den perfekta skrivbordsvännen för din Mac eller PC.

Eftersom det endast behöver 5 V har du möjlighet att strömförse kabinettet genom endast USB, utan behov av en extern strömadapter. Det kan strömföras genom en enda eller två USB-källor, som till exempel USB-laddare eller -portar på din bärbara dator, beroende på dina enheter. En strömadapter medföljer för stationära situationer eller konfigurationer där mer ström önskas. Kabinettet ger dig en enkel och energieffektiv lagringslösning med flexibla installationsalternativ och enkel bärbarhet.

Njut av sinnesro och vetskapen att dina filer hela tiden säkerhetskopieras eller utnyttja den högre hastigheten och kapaciteten med en kombinerad lösning. Kabinettet stöder RAID 0, 1, Spanning och JBOD, så att du kan välja det säkerhetskopieringsläge du föredrar. Med det behändiga RAID kan du få större storlek, högre prestanda, eller redundans.


Kabinettet är kompatibelt med Windows®, Mac®, Chrome OS™- och Linux®- system utan att behöva installera drivrutiner eller mjukvara.

Detta högpresterande SuperSpeed USB 3.0-kabinett stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och är förstärkt med UASP-stöd, vilket kan ge ~70 % snabbare läshastighet och 40 % snabbare skrivhastighet än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värd.

Obs.: UASP (USB Attached SCSI Protocol) stöds av Windows 8, 8.1, Server 2012 och Linux kärna 2.6.37 eller senare. Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, USB 3.0-kort från StarTech.com, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

S252BU33R kabinettet med två fack är stabilt byggt att ge långvarig prestanda och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ge datorn ökad extern lagringskapacitet genom att ansluta detta externa lagringskabinett
- Ta det med din bärbara dator för extern lagring i farten
- Lägg till säkerhet med dataredundans genom att använda kabinettet med stöd för RAID
- Säkerhetskopiera eller arkivera data från en USB-dator

Funktioner

- Skapa en kraftfull extern USB 3.0-lagringlösning med stöd för två 2,5" SSD- eller HDD-enheter
- Slimmad kompakt design som passar perfekt med din Mac eller PC
- För över filer snabbt med SATA III-ström (6 Gbps) och USB 3.0 med UASP
- Få förbättrad prestanda och dataredundans med RAID 0, 1, Spanning och JBOD
- Behöver endast 5 V vilket ger flexibla strömalternativ
- Fungerar med Windows, Mac, Chrome och Linux (2.4.x och högre)
- Enkel installation utan extra drivrutiner eller mjukvara

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 40 mm
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Antal 2,5 tums fack	2
Stödda enhetshöjd(er)	5mm
	7mm
	9.5mm
	12.5mm
	15mm
Fläktlagerstyp	Kullager
Chipset-ID	JMicron - JMS561

Prestanda

Bullernivå	21 dBA
Maximal dataöverföringshastighet	USB 3.0 - 5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
4Kn Support	Ja

Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
RAID	Ja
RAID-lägen som stöds	RAID 0 (stripade enheter) RAID 1 (speglade enheter) JBOD - (Just a Bunch of Disks) BIG (Omfång eller sammanfogning)
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med hårddiskar på upp till 2 TB 7200 RPM (totalt 4 TB)
Hot swap-förmåga	Ja
Kontakt(er)	
Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara	
OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	
LED-indikatorer	1 - Ström-LED 1 - LED för aktivitet på HDD 1 1 - LED för aktivitet på HDD 2
Ström	
Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4 A
Utspanning	5 DC
Utström	2 A
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	3

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14deg;F to 149°F)
Luftfuktighet	10~90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd	0.6 in [15 mm]
Produktlängd	5.2 in [13.2 cm]
Produktbredd	2.0 in [5 cm]
Produkthöjd	3.5 in [9 cm]
Produktvikt	12.4 oz [350 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.2 in [18.2 cm]
Package Width	4.7 in [11.9 cm]
Paketets höjd	4.3 in [10.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	25.8 oz [730 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0 dubbelt 2,5" SATA HDD/SSD RAID-kabinett
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - USB till strömkabel (cylindrisk typ H)
	1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	1 - Paket med installationsskruvar
	1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.