

Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

N° de produit: S252SMTB3



Le boîtier Thunderbolt à 2 baies S252SMTB3 vous permet de connecter deux disques durs (HDD) ou lecteurs à état solide (SSD) SATA I/II/III 2,5 pouces à votre Mac® ou PC via un port Thunderbolt disponible.

Transférez des données vers ou depuis vos disques externes plus rapidement que jamais auparavant par le biais d'une connexion Thunderbolt. Grâce à des vitesses de transfert pouvant atteindre 10 Gb/s, Thunderbolt permet un transfert 100 % plus rapide que l'USB 3.0 (5 Gb/s) et 60 % plus rapide qu'un eSATA (6 Gb/s). La performance sans précédent de Thunderbolt fait de ce boîtier une solution idéale pour le montage vidéo à haute résolution et les applications de photographies.


Afin d'économiser temps et argent, le S252SMTB3 inclut un câble Thunderbolt de 1 m d'excellente qualité, vous assurant ainsi d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour une installation simple.

Afin d'aider à maintenir des températures de fonctionnement optimales pour vos disques durs et vos lecteurs à état solide, le boîtier Thunderbolt est doté d'un ventilateur et d'un boîtier solide en aluminium qui optimise la dissipation de la chaleur.

Obtenez le meilleur de vos appareils Thunderbolt grâce à son port d'installation en série Thunderbolt. Vous pouvez brancher jusqu'à 6 périphériques supplémentaires comme des écrans, des stations d'accueil ou des disques durs externes additionnels. Ceci se veut une excellente solution pour les Ultrabooks ou les ordinateurs portables encore plus petits munis de peu de ports d'entrée/sortie.

Le modèle S25SMTB3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez du stockage haute vitesse externe pour les applications graphiques complexes comme le montage photo ou vidéo à haute résolution
- Transférez rapidement de gros fichiers depuis votre ordinateur vers un disque dur externe pour des sauvegardes sécuritaires
- Créez une matrice de logiciel RAID pour obtenir une plus grande capacité en vue d'une redondance de données sécuritaire

Spécifications techniques

- Prend en charge des vitesses de transfert de données Thunderbolt jusqu'à 10 Gb/s
- Inclut un câble Thunderbolt de 1 m
- Port d'installation en série intégré Thunderbolt
- Boîtier en aluminium avec ventilateur intégré
- Boîtier de disque SATA à 2 baies
- Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Oui
Ventilateurs	1 - 50 mm
Interface	Thunderbolt
Type de bus	Thunderbolt
Nombre de disques	2

Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Fixe
Nombre de baies 2,5 pouces	2
Hauteurs de lecteur prises en charge	15mm
Type ventilateur à roulement	Roulement à bille
ID du chipset	Intel - DSL3510L

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Type et débit	Thunderbolt - 10 Gbit/s
Prise en charge UASP	Non
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 5400 tr/min pouvant atteindre 2 To
Capacité échange à chaud	Non
Alarme de température	Non

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	2 - Thunderbolt™ (20 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
---	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Statut (alimentation)
	1 - Activité du disque 1
	1 - Activité du disque 2

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	12V DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Aluminium
Hauteur de disque max.	0.6 in [15 mm]
Longueur du produit	5.2 in [13.3 cm]
Largeur du produit	3.7 in [9.3 cm]
Hauteur du produit	2.5 in [6.3 cm]
Poids du produit	17.3 oz [490 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.1 in [23 cm]

Largeur du Paquet	7.1 in [18 cm]
Hauteur du Paquet	3.3 in [85 mm]
Poids brut	3.0 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier de lecteur de disque dur 2,5 pouces Thunderbolt
	1 - Câble Thunderbolt
	1 - Ensemble de vis pour l'installation de lecteur de disque dur
	1 - Adaptateur d'alimentation universel avec câbles régionaux (Amérique du Nord / UE / GB / AU)
	1 - Jeu de patins en caoutchouc
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis