Box esterno per dischi rigidi Thunderbolt con cavo Thunderbolt - Box esterno HDD da 2,5” doppio alloggiamento con ventola

ID prodotto: S252SMTB3

Il box esterno Thunderbolt a 2 alloggiamenti S252SMTB3 permette di collegare facilmente due dischi rigidi (HDD) SATA I/II/III da 2,5" o unità a stato solido (SSD) al Mac® o PC utilizzando una porta Thunderbolt disponibile.

Velocità di trasferimento da e verso le unità esterne mai raggiunte in precedenza grazie al collegamento Thunderbolt. Con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, Thunderbolt offre prestazioni fino al 100% più rapide rispetto a USB 3.0 (5 Gbps) e fino al 60% maggiori di eSATA (6 Gbps). Le prestazioni senza precedenti offerte da thunderbolt rendono questo box esterno una soluzione ideale per video editing e applicazioni fotografiche ad alta risoluzione.

Per risparmiare tempo e denaro, S252SMTB3 comprende un cavo Thunderbolt da 1 m ad alta qualità fornendo tutto il necessario per un'installazione senza problemi.

Al fine di garantire temperature operative ottimali per dischi rigidi e unità a stato solito, il box esterno Thunderbolt comprende una ventola integrata e un alloggiamento solido e resistente che massimizza la dissipazione del calore.

Permette di sfruttare al massimo i dispositivi Thunderbolt grazie alla porta Thunderbolt per collegamento a margherita. È possibile collegare fino a 6 dispositivi aggiuntivi quali monitor, docking station o unità esterne aggiuntive. Questa docking station rappresenta una soluzione eccellente per Ultrabook o laptop di dimensioni più ridotte con un numero inferiore di porte I/O.

S25SMTB3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità




## Applicazioni

• Permette di aggiungere un'archiviazione esterna ad alta velocità per applicazioni grafiche intensive quali video o foto editing ad alta risoluzione

• Trasferimento rapido di file di dati di grandi dimensioni dal computer a un disco rigido esterno per backup sicuri

• Consente di realizzare un array RAID software al fine di ottenere una maggiore capacità delle singole unità o una sicura ridondanza dei dati

## Caratteristiche

• Supporta velocità di trasferimento dei dati Thunderbolt fino a 10 Gbps

• Comprende un cavo Thunderbolt da 1 m

• Porta per collegamento a margherita Thunderbolt integrato

• Alloggiamento in alluminio con ventola integrata

• Box esterno per unità SATA con doppio alloggiamento

• Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Ventola/e | Sì |
| Ventole | 1 - 50 mm |
| Interfaccia | ThunderBolt |
| Tipo bus | ThunderBolt |
| Numero di unità | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | Dimensioni unità | 2.5in |
| | Tipo unità | SATA |
| | Installazione unità | Fisso |
| | Numero alloggiamenti da 2,5" | 2 |
| | Altezza delle unità supportate | 15mm |
| | Tipo cuscinetti ventola | Cuscinetto a sfere |
| | ID chipset | Intel - DSL3510L |
| Prestazioni | | |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps |
| | Tipo e velocità | Thunderbolt - 10 Gbit/s |
| | Supporto UASP | No |
| | Tipo e velocità | SATA III (6 Gbps) |
| | RAID | No |
| | Capacità max unità | Attualmente testato con dischi rigidi da 5400 RPM fino a 2 TB |
| | Funzionalità hot swap | No |
| | Allarme temperatura | No |
| Connettore/i | | |
| | Connettori unità | 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) |
| | Connettori host | 2 - Thunderbolt™ (20 pin) |
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
| Indicatori | | |
| | Indicatori LED | 1 - Stato (Alimentazione) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1 - Attività disco 1 |
| | | 1 - Attività disco 2 |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| | Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| | Tensione di uscita | 12V DC |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| | Umidità | 5% ~ 95% RH |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Argento |
| | Tipo enclosure | Alluminio |
| | Altezza max unità | 0.6 in [15 mm] |
| | Lunghezza prodotto | 5.2 in [13.3 cm] |
| | Larghezza prodotto | 3.7 in [9.3 cm] |
| | Altezza prodotto | 2.5 in [6.3 cm] |
| | Peso prodotto | 17.3 oz [490 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 9.1 in [23 cm] |
| | Package Width | 7.1 in [18 cm] |
| | Package Height | 3.3 in [85 mm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Peso spedizione (confezione) | 3.0 lb [1.3 kg] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Box esterno HDD da 2,5" Thunderbolt |
| | | 1 - Cavo ThunderBolt |
| | | 1 - Kit di viti per installazione HDD |
| | | 1 - Adattatore di alimentazione universale con cavi di alimentazione regionali (NA/EU/UK/AUS) |
| | | 1 - Set di piedini in gomma |
| | | 1 - Manuale di istruzioni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.