

Gabinete Thunderbolt con Cable - Gabinete Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2.5"

ID del Producto: S252SMTB3



Este gabinete Thunderbolt de dos bahías, modelo S252SMTB3, permite la conexión de dos unidades de disco duro SATA I/II/III HDD o SSD (estado sólido) de 2.5" a un Mac® o PC mediante un puerto Thunderbolt disponible.

Actualmente las transferencias más rápidas de datos hacia o desde unidades externas, a través de una conexión Thunderbolt. Con velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, Thunderbolt tiene un rendimiento 100% más rápido que USB 3.0 (5 Gbps), y 60% más rápido que eSATA (6 Gbps). El rendimiento sin precedentes que ofrece Thunderbolt convierte este gabinete en la solución ideal para la edición de videos y fotografías.


El modelo S252SMTB3 incluye un cable Thunderbolt de alta calidad (1 metro), lo cual ahorra tiempo y dinero, además de garantizar todos los elementos necesarios para una fácil instalación.

A fin de que se mantenga una temperatura óptima de funcionamiento de los discos duros HDD y SSD, el gabinete Thunderbolt incluye un ventilador integrado y está fabricado con aluminio macizo que maximiza la disipación del calor.

Para aprovechar al máximo los dispositivos Thunderbolt, se utiliza todo el potencial del puerto de conexión en cadena Thunderbolt. Admite la conexión de hasta 6 dispositivos adicionales, como monitores, estaciones de conexión o unidades de disco duro externas. Excelente solución de conexión para computadoras Ultrabook o portátiles más pequeños que no tienen muchos puertos de E/S.

El modelo S25SMTB3 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Mayor capacidad de almacenamiento externo a alta velocidad en el caso de aplicaciones con uso intensivo de imágenes, como la edición de fotos o videos de alta resolución
- Rápida transferencia de archivos grandes de datos, desde la computadora a un gabinete externo de disco duro, para copias de seguridad sin fallos
- Construya una matriz RAID por software para obtener más capacidad de las unidades individuales o seguridad de la redundancia de datos

Características

- Soporte para tasas de transferencia de datos mediante Thunderbolt de hasta 10 Gbps
- Incluye cable Thunderbolt de 1 metro
- Puerto integrado Thunderbolt de conexión en serie
- Gabinete de aluminio con ventilador integrado
- Gabinete para unidad SATA de 2 bahías
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	Sí
Ventiladores	1 - 50 mm
Interfaz	ThunderBolt
Tipo de Bus	ThunderBolt
Cantidad de Unidades	2

Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	2
Altura(s) posible(s) de la unidad	15mm
Tipo de Rodamiento del Ventilador	Rodamiento de bola
ID del Conjunto de Chips	Intel - DSL3510L

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	Thunderbolt - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 2 TB 5400 RPM
Soporta Hot Swap	No
Alarma de Temperatura	No

Conector(es)

Conectores de la Unidad	2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	2 - Thunderbolt™ (20 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED	1 - Estado (alimentación)
	1 - Actividad de la unidad 1
	1 - Actividad de la unidad 2

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 5% ~ 95%

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Altura Máxima de la Unidad	0.6 in [15 mm]
Longitud del Producto	5.2 in [13.3 cm]
Ancho del Producto	3.7 in [9.3 cm]
Altura del Producto	2.5 in [6.3 cm]
Peso del Producto	17.3 oz [490 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	9.1 in [23 cm]
Ancho de la Caja	7.1 in [18 cm]
Altura de la Caja	3.3 in [85 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 lb [1.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caja para disco duro Thunderbolt HDD de 2,5"
	1 - Cable ThunderBolt
	1 - Kit de tornillos de instalación de disco duro HDD
	1 - Adaptador de alimentación universal con cables de alimentación para cada región (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
	1 - Juego de patas de goma
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.