

Thunderbolt harde-schijfbehuizing met Thunderbolt-kabel - dubbele bay 2,5 inch HDD-behuizing met ventilator

Productcode: S252SMTB3



Met de S252SMTB3 2-bay Thunderbolt-behuizing kunt u twee 2,5 inch SATA I/II/III harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) aansluiten op uw Mac® of pc via een beschikbare Thunderbolt-poort.

Kopieer data van en naar uw externe schijven sneller dan ooit tevoren via een Thunderbolt-aansluiting. Met een datatransmissiesnelheid tot 10 Gbps is de Thunderbolt 100% sneller dan USB 3.0 (5 Gbps) en 60% sneller dan eSATA (6 Gbps). Dankzij de ongeëvenaarde prestatie die Thunderbolt biedt, is deze behuizing een ideale oplossing voor bewerkingsprogramma's van video's en foto's met hoge resolutie.


Om u tijd en geld te besparen, wordt bij de S252SMTB3 een hoogwaardige 1 m lange Thunderbolt-kabel geleverd, waardoor u alles hebt voor een probleemloze installatie.

Voor optimale bedrijfstemperaturen van uw harde schijven en solid state drives is de Thunderbolt-behuizing voorzien van een ingebouwde ventilator en een duurzame, robuuste aluminiumbehuizing voor maximale warmteafvoer.

Haal het maximale uit uw Thunderbolt-apparaten door gebruik te maken van de daisy chain poort. U kunt max. 6 extra apparaten aansluiten zoals schermen, docking stations of extra externe schijven. Dit is een uitstekende docking-oplossing voor Ultrabooks of kleinere, meer draagbare laptops met minder I/O-poorten.

De S25SMTB3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg high-speed externe opslag toe voor grafisch intensieve toepassingen zoals het bewerken van video of foto's met hoge resolutie
- Kopieer snel grote databestanden van uw computer naar een externe harde schijf voor veilige back-ups
- Bouw een software RAID-array ter vergroting van de capaciteit van individuele schijven of om dataredundantie te garanderen

Eigenschappen

- Ondersteunt Thunderbolt-datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps
- Inclusief 1 m Thunderbolt-kabel
- Ingebouwde Thunderbolt daisy chain-poort
- Aluminium behuizing met geïntegreerde ventilator
- SATA-schijfbehuizing met 2 bays
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	1 - 50 mm
Interface	ThunderBolt
Bus type	ThunderBolt
Aantal stations	2

Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Aantal 2,5 inch bays	2
Ondersteunde schijfhoogte(n)	15mm
Lagertype ventilator	Kogellager
Chipsetcode	Intel - DSL3510L

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	Thunderbolt - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 2 TB 5400 RPM harde schijven
Hot-swappable	Nee
Temperatuuralarm	Nee

Connector(en)

Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	2 - Thunderbolt™ (20-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Status (voeding)
	1 - Schijf 1 activiteit

1 - Schijf 2 activiteit

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium
Max. schijfhoogte	0.6 in [15 mm]
Lengte product	5.2 in [13.3 cm]
Breedte product	3.7 in [9.3 cm]
Hoogte product	2.5 in [6.3 cm]
Gewicht product	17.3 oz [490 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.1 in [23 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]
Package Height	3.3 in [85 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.3 kg]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - Thunderbolt 2,5 inch HDD-behuizing

1 - ThunderBolt Kabel

1 - HDD-installatieschroevenset

1 - Universele voedingsadapter met regionale voedingskabels (N-A/EU/VK/AUS)

1 - Set met rubberen pootjes

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.