

Hårddiskabinett med två fack för 2,5" SATA-hårddiskar - Thunderbolt

Produkt ID: S252SMTB3



S252SMTB3 Thunderbolt-kabinett med 2 fack gör det möjligt att ansluta två 2,5" SATA I/II/III-hårddiskar (HDD) eller SSD-enheter till din Mac® eller PC med en ledig Thunderbolt-port.

Överför data till och från dina externa hårddiskar snabbare genom en Thunderbolt-anslutning. Med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps är Thunderbolt 100 % snabbare än USB 3.0 (5 Gbps) och 60 % snabbare än eSATA (6 Gbps). Thunderbolts oöverträffade prestanda gör kabinettet till en idealisk lösning för redigering av högupplöst video och fotoapplikationer.

För att spara tid och pengar har S252SMTB3 en medföljande Thunderbolt-kabel på 1 m av hög kvalitet så att du har allt du behöver för en problemfri installation.

För att garantera optimal driftstemperatur för dina hårddiskar och SSD-enheter har Thunderbolt-kabinettet en inbyggd fläkt och ett hållbart, solitt aluminiumhölje som maximerar värmeavledning.

Få ut det mesta av dina Thunderbolt-enheter genom att utnyttja Thunderbolt kedjekopplingsporten. Du kan ansluta upp till 6 extra enheter som till exempel skärmar, dockningsstationer eller extra externa enheter. Detta är en utmärkt lagringslösning med dockning för Ultrabook-datorer eller mindre och mer bärbara datorer som har färre I/O-portar.

S252SMTB3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till extern lagring med hög hastighet för grafik-intensiva tillämpningar som redigering av högupplöst video eller fotografi
- För över stora datafiler snabbt från datorn till en extern hårddisk för säkra säkerhetskopieringar
- Bygg en mjukvaru-RAID-array för att få större individuell enhetskapacitet eller säker dataredundans

Funktioner

- Stöder Thunderbolt datahastigheter på upp till 10 Gbps
- 1 m Thunderbolt-kabel medföljer
- Inbyggd Thunderbolt kedjekopplingsport
- Aluminiumhölje med inbyggd fläkt
- SATA-hårddiskabinett med 2 fack
- Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	50 mm
Gränssnitt	Thunderbolt
Busstyp	Thunderbolt
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Antal 2,5 tums fack	2
Stödda enhetshöjd(er)	15mm
Fläktlagerstyp	Kullager
Chipset-ID	Intel - DSL3510L

Prestanda	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Typ och hastighet	Thunderbolt - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Nej
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB 5400 RPM
	Hot swap-förmåga	Nej
	Temperaturlarm	Nej


Kontakt(er)	Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	Thunderbolt™ (20-stifts)

Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
----------	-------------------	---

Indikatorer	LED-indikatorer	Status (ström)
		Enhet 1 aktivitet
		Enhet 2 aktivitet

Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Utspänning	12V DC

Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
-------	-----------------	----------------------------



Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	5% ~ 95% RH

Utseende

Färg	Silver
Kabinetttyp	Aluminium
Maximal enhetshöjd	0.6 in [15 mm]
Produktlängd	5.2 in [13.3 cm]
Produktbredd	3.7 in [93 mm]
Produkthöjd	2.5 in [63 mm]
Produktvikt	17.3 oz [490 g]

Förpackning

Package Length	9.1 in [23 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]
Package Height	3.3 in [85 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2,5" Thunderbolt HDD-kabinett
	Thunderbolt-kabel
	Paket med installationsskruvar för HDD
	Universell strömadapter med regionala strömkablar (NA/EU/UK/AUS)
	Paket med gummifötter
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

