

Baie de Disque Dur Amovible SATA 2,5 pouces pour Emplacement d'Extension de PC

N° de produit: S25SLOTR



Le rack pour disque dur sans tiroir S25SLOTR peut être installé dans un slot de carte d'extension PCI (pleine hauteur), permettant ainsi d'accéder facilement à un disque dur ou lecteur à état solide (SSD) nu SATA 2,5 pouces à partir du panneau arrière d'un boîtier d'ordinateur.

Contrairement aux boîtiers de disque dur traditionnels, le rack pour disque dur S25SLOTR ne nécessite pas qu'un disque soit installé dans un tiroir, vous évitant ainsi toute perte de temps ou difficulté lors du montage ou de l'installation du disque dur pour accéder à son contenu.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Une fois le rack monté dans un slot PCI (et dans le support de panneau arrière l'accompagnant), l'installation d'un lecteur de disque dur SATA 2,5 pouces est très simple, il suffit de l'insérer dans le rack sans tiroir. Pour enlever le disque dur, appuyez simplement sur le bouton d'éjection pour déverrouiller la porte d'accès et sortir ainsi le disque de l'ordinateur sans avoir à le démonter.

* Cette conception unique de rack mobile vous permet d'utiliser tout slot d'extension pleine hauteur disponible pour monter un disque dur SATA 2,5 pouces amovible.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Ajoutez des possibilités de stockage supplémentaire à un ordinateur ne possédant plus de baies de disques externes ou internes
- Ajoutez du stockage amovible à l'arrière d'un système, endroit le moins visible et accessible aux utilisateurs non autorisés
- Ajoutez du stockage amovible aux châssis de format compact sans baies de disques de 3,5/5,25 pouces standard
- Ajoutez des baies avec échange à chaud à un serveur ou à un ordinateur de poste de travail
- Pour les concepteurs système qui doivent créer des images de disque rapidement et efficacement
- Pour les environnements dans lesquels les disques doivent être remplacés/retirés régulièrement, sans protection externe pour les disques après leur retrait
- Soyez à même de remplacer/retirer des disques individuels d'une matrice de stockage en minimisant ou supprimant les temps d'indisponibilité du système

Spécifications techniques

- Convient à un disque SATA de 2,5 pouces dans un logement arrière de carte d'extension pleine hauteur
 - Conception sans tiroir : le disque est monté dans un tiroir ou un boîtier
 - Trappe de disque avec verrouillage
 - Cycle d'insertion supérieur à 50 000.
 - Construction robuste en aluminium et en acier
 - Indicateur à DEL d'alimentation et d'activité monté sur une porte
 - Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
 - Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et des disques SSD.
 - Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
-

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Amovible

Performance

Capacité max. de disque	Test jusqu'à 500 Go
Capacité échange à chaud	Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) 1 - SATA (7 broches , données) 1 - Alimentation SATA (15 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Fixe - Sous tension Clignotant - Activité
----------------------	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-5°C to 75°C (23°F to 167°F)

Humidité Humidité relative de 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et acier
Hauteur de disque max.	0.4 in [9.5 mm]
Longueur du produit	5.7 in [14.5 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Poids du produit	5.9 oz [167.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	8.6 oz [244.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support de lecteur de disque dur amovible avec fente d'extension
	1 - Câble de dérivation SATA LP4
	1 - Câble SATA de 51 cm
	1 - Film protecteur pour disque dur
	1 - Vis de montage
	1 - Manuel

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

