

Cable de Carga USB-C de 2m con Fijación por Tornillo Lateral - Cable Cargador USB Tipo C - PD EPR 240W 5A - Cable Cargador USB 2.0 de Servicio Pesado - Certificado USB-IF

ID del Producto: S2CEPR2M-USBSL-CABLE



Conecte un cargador o un concentrador a un dispositivo compatible con USB Power Delivery (PD) 3.1 utilizando este cable de carga USB-C. El cable de carga USB-C ofrece hasta 240 W de potencia de entrega de rango ampliado (EPR) y una salida de 5 A para una carga rápida. Las marcas del conector permiten una rápida identificación visual, distinguiéndolo de otros cables USB-C de aspecto similar o sin marca. Elimine las conjeturas y elija siempre el cable Type-C adecuado para soportar una carga completa de 240W.

Este cable cuenta con dos tornillos de bloqueo que se conectan de forma segura a sus periféricos USB-C y evitan la desconexión accidental de sus dispositivos. Los tornillos moleteados se pueden quitar completamente del cable, lo que permite utilizarlo como un cable USB-C estándar si es necesario.

Los tornillos están diseñados para adaptarse a todos los dispositivos que utilizan una entrada estándar con bloqueo lateral por tornillo.

El cable de carga USB-C EPR cuenta con una funda interior de silicona y un exterior de nailon trenzado para una flexibilidad óptima y protección contra el desgaste. Los conectores duraderos niquelados están diseñados para un uso diario frecuente y están clasificados para funcionar más de 20 000 ciclos de inserción.

Cargue un dispositivo USB-C con un cargador de pared USB-C, un cargador para coche o un banco de energía. El cable USB tipo C de 2 metros tiene la longitud ideal para estaciones de trabajo de escritorio y móviles, viajeros, uso en el coche o para reducir el desorden al sincronizar con un portátil USB-C.

Con una salida de hasta 5A, el cable de carga USB-C admite hasta 240 W de suministro de energía para cargar un ordenador portátil USB-C o cargar rápidamente un tablet o un smartphone. Para

utilizarlo, conecte el cable de un ordenador portátil USB-C a un cargador de pared USB-C.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- **CABLE DE CARGA USB-C EPR:** Admite Power Delivery 3.1 EPR con hasta 240 W para portátiles de alto rendimiento - Ideal para cargadores y hubs con puertos USB-C de bloqueo lateral - Marcas de rendimiento en los conectores para una fácil identificación
- **CERTIFICACIÓN USB-IF:** El cable USB C con chip E-marker integrado está certificado por USB-IF, para una salida PD consistente a hosts y periféricos USB-C - Cuando se utilizan cables certificados, se garantiza un rendimiento y compatibilidad fiables
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** El revestimiento flexible de nailon trenzado resiste el desgaste y soporta dobleces de -/+90° y hasta 20.000 ciclos - Conectores niquelados aptos para más de 10.000 inserciones - Conector de bloqueo de tornillo M2 moheteado
- **APLICACIONES:** Compatible con dispositivos USB-C con PD - Cierre de rosca para carcasas de unidades - Adecuado para portátiles de alto rendimiento como MacBook Pro/Max de la serie M de 16 Pulgadas - Admite USB 2.0 para transferencia de ficheros
- **RENDIMIENTO:** PD 3.1 EPR 240W/5A, 48V - Compatible con 140W/100W/60W - USB 2.0 Tipo-C (480Mbps) - Cable de 2 metros - Color: Negro - D.E.: 4,7m - Cubierta de silicona con nylon trenzado - NOTA: No es compatible con vídeo por USB-C (Modo Alt de DP)

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	Silicone with Braided Nylon

---

#### Rendimiento

MTBF	Probado para más de 10.000 inserciones
------	--

**Conecotor(es)**

Conecotor A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conecotor B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

**Requisitos de Energía**

Power Delivery	240W
----------------	------

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	0&degC - 50&degC (32&degF - 122&degF)
Temperatura de Almacenamiento	-20&degC - 70&degC (-4&degF - 158&degF)
Humedad	5% - 85%

**Características Físicas**

Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Cable OD	0.2 in [4.7 mm]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [1.9 cm]
Altura del Producto	0.3 in [6.9 mm]
Peso del Producto	3.0 oz [86 g]

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [90.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de Carga USB-C de 2m M/M - Bloqueo Lateral

---

Información Acerca de la Garantía

[Warranty](#)

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

