

Câble de Charge USB-C de 2m, Durable et Ultra-Flexible, Verrouillage à Vis Latéral, PD EPR 240W (5A), Câble de Recharge USB 2.0 pour PC, Certifié USB-IF, Cordon USB-C Robuste

Nº de produit: S2CEPR2M-USBSL-CABLE



Connectez un chargeur ou un hub à un appareil compatible USB Power Delivery (PD) 3.1 à l'aide de ce câble de charge USB-C. Ce câble USB-C fournit jusqu'à 240 W de Power Delivery à plage étendue (EPR) et une sortie de 5 A pour une recharge rapide. Les marquages sur les connecteurs permettent une identification visuelle rapide, le distinguant des autres câbles USB-C similaires ou non identifiés. Éliminez toute incertitude et choisissez toujours le bon câble Type-C pour prendre en charge une charge complète de 240 W.

Ce câble est doté de deux vis de verrouillage permettant une connexion sécurisée à vos périphériques USB-C et empêchant toute déconnexion accidentelle. Les vis moletées peuvent être entièrement retirées, ce qui permet d'utiliser le câble comme un câble USB-C standard si nécessaire.

Les vis sont conçues pour s'adapter à tous les appareils utilisant une entrée standard à verrouillage par vis latérales.

Le câble de charge USB-C EPR est doté d'une gaine interne en silicium et d'un revêtement extérieur en nylon tressé, offrant une flexibilité optimale et une excellente protection contre l'usure. Les connecteurs durables plaqués nickel sont conçus pour un usage quotidien intensif et sont évalués pour supporter plus de 20 000 cycles d'insertion.

Rechargez un appareil USB-C à l'aide d'un chargeur mural USB-C, d'un chargeur de voiture ou d'une batterie externe. Le câble USB Type-C de 2 mètres offre une longueur idéale pour les postes de travail fixes ou mobiles, les déplacements, l'utilisation en voiture ou pour réduire l'encombrement lors de la synchronisation avec un ordinateur portable USB-C.

Avec une sortie pouvant atteindre 5 A, ce câble de charge USB-C prend en charge jusqu'à 240 W de Power Delivery pour recharger un ordinateur portable USB-C ou assurer une recharge rapide d'une tablette ou d'un smartphone. Pour l'utiliser, connectez simplement le câble entre un ordinateur

portable USB-C et un chargeur mural USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE DE CHARGE USB-C EPR** : Le câble prend en charge PD 3.1 EPR avec jusqu'à 240 W pour les PC haute performance; Idéal pour les chargeurs et les hubs dotés de ports USB-C à verrouillage latéral; Marquages de performance pour une identification facile
- **CERTIFIÉ USB-IF** : Le câble USB C avec puce E-marker intégrée est certifié USB-IF, pour une sortie Power Delivery cohérente vers les hôtes et périphériques USB-C; L'utilisation de câbles certifiés garantit des performances et une compatibilité fiables
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : La gaine en nylon tressé résiste à l'usure et aux courbes de -/+90° et jusqu'à 20 000 cycles de flexion; Les connecteurs ont une durée de vie supérieure à 10 000 insertions; Le connecteur à verrouillage à vis M2 avec poignée
- **APPLICATIONS** : Compatible avec les appareils dotés d'une alimentation USB-C; Verrouillage par vis pour les boîtiers de lecteur et le stockage externe; Adapté aux PC haute performance; Prend en charge l'USB 2.0 pour le transfert/synchronisation de fichiers
- **PERFORMANCES** : 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; Rétrocompatibilité avec 140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); 2 mètres; Couleur : Noir; Diamètre : 4,7 mm; Gaine en silicone avec nylon tressé; REMARQUE : La vidéo USB-C (DP Alt Mode) n'est pas prise en charge

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble Silicone with Braided Nylon

Performance

MTBF Capacité supérieure à 10 000 insertions

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentation

Power Delivery 240W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Température de stockage -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Humidité 5% - 85%

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 30 AWG

Type de boîtier ABS

Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Dia. ext. du câble 0.2 in [4.7 mm]

Longueur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [1.9 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [6.9 mm]

Poids du produit 3.0 oz [86 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 5.0 in [12.8 cm]

Largeur du Colis 8.7 in [22.0 cm]

Hauteur du Paquet 0.5 in [1.4 cm]

Poids brut 3.2 oz [90.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble de Charge USB-C 2m M/M - Verrouillage Latéral

Informations de garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis