

2m USB-C Oplaadkabel, duurzaam en ultraflexibel met Zijschroefvergrendeling, 240W (5A) PD EPR, USB 2.0 Laptoplaadkabel, USB-IF-gecertificeerd, robuuste USB-C Laadkabel

Productcode: S2CEPR2M-USBSL-CABLE



Sluit een lader of hub aan op een apparaat dat geschikt is voor USB Power Delivery (PD) 3.1 met deze USB-C laadkabel. De USB-C oplaadkabel levert tot 240 W Extended Power Range (EPR) Power Delivery en 5A voor snel opladen. De connectormarkeringen zorgen voor een snelle visuele identificatie, waardoor de kabel zich onderscheidt van andere vergelijkbare of ongemarkeerde USB-C kabels. Voorkom giswerk en kies altijd de juiste Type-C kabel om optimaal 240W opladen te ondersteunen.

Deze kabel heeft twee vergrendelschroeven waarmee u uw USB-C randapparatuur veilig kunt aansluiten en onbedoeld loskoppelen van uw apparaten kunt voorkomen. De gekartelde schroeven kunnen volledig van de kabel worden verwijderd, zodat de kabel indien nodig als een standaard USB-C kabel kan worden gebruikt.

De schroeven zijn zo ontworpen dat deze op alle apparaten passen met standaard zijschroefvergrendeling.

De USB-C EPR oplaadkabel heeft een siliconen mantel met een gevlochten nylon buitenkant voor optimale flexibiliteit en bescherming tegen slijtage. De duurzame vernikkelde connectors zijn ontworpen voor intensief dagelijks gebruik en zijn getest op meer dan 20.000 aansluitingen.

Laad een USB-C apparaat op via een USB-C muurlader, autolader of powerbank. De 2 meter lange USB Type-C kabel heeft de ideale lengte voor bureaus en mobiele werkplekken, pendelaars, gebruik in de auto of om warboel te verminderen bij het synchroniseren met een USB-C laptop.

Dankzij een output van maximaal 5A kan deze USB-C laadkabel tot 240W Power Delivery ondersteunen en zo een USB-C laptop opladen. Hiervoor moet de kabel van een USB-C laptop naar een USB-C muurlader worden aangesloten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB-C EPR LAADKABEL:** USB-C kabel met zijschroefvergrendeling ondersteunt PD 3.1 EPR tot 240W voor high-performance laptops; Ideaal voor USB-C laders en hubs die zijschroefvergrendeling ondersteunen; Markeringen op connectors voor gemakkelijke identificatie
- **USB-IF GECERTIFICEERD:** De USB C kabel met geïntegreerde E-marker-chip is USB-IF gecertificeerd, voor consistente Power Delivery output naar USB-C hosts en randapparatuur; Gecertificeerde kabels garanderen betrouwbare prestaties en compatibiliteit
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Gevlochten nylon mantel weerstaat slijtage en is bestand tegen +/-90° buigen en tot 20.000 buigcycli; Vernikkelde connectoren getest tot +10.000 inserties; M2 schroefvergrendeling met gekartelde grip voor eenvoudige installatie
- **TOEPASSINGEN:** Compatibel met apparatuur met USB-C Power Delivery; Schroefvergrendeling voor schijfbehuizingen & externe opslag; Ideaal voor high-performance laptops zoals 16" MacBook Pro/Max M-series; Ondersteunt USB 2.0 voor algemene file transfer/sync
- **PERFORMANCE:** 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; Backwards Compatibel met 140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); 2 meter Kabel; Kleur: Zwart; B.D.: 4,7mm; Siliconen Mantel met Gevlochten Nylon; OPM: USB-C video (DP Alt Mode) wordt niet ondersteund

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	Silicone with Braided Nylon

Prestaties

MTBF	Getest voor meer dan 10.000 inserties
------	---------------------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
-------------	---

	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Voeding		
	Power Delivery	240W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
	Vochtigheid	5% - 85%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	30 AWG
	Type behuizing	ABS
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Buitendiameter kabel	0.2 in [4.7 mm]
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	0.8 in [1.9 cm]
	Hoogte product	0.3 in [6.9 mm]
	Gewicht product	3.0 oz [86 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
	Breedte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
	Hoogte Verpakking	0.5 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90.0 g]
Wat wordt er		

meegeleverd

Meegeleverd

1 - 2m USB-C Laadkabel M/M - Zijschroef Vergrendeling

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.