

Cable de Carga USB-C de 3m con Fijación por Tornillo Lateral - Cable Cargador USB Tipo C - PD EPR 240W 5A - Cable Cargador USB 2.0 de Servicio Pesado - Certificado USB-IF

ID del Producto: S2CEPR3M-USBSL-CABLE



Conecte un cargador o hub a un dispositivo USB Power Delivery (PD) 3.1, utilizando este cable de carga USB-C. El cable de carga USB-C ofrece hasta 240 W de suministro de energía de rango extendido (EPR) y una salida de 5 A para una carga rápida. Las marcas del conector permiten una rápida identificación visual, distinguiéndolo de otros cables USB-C de aspecto similar o sin marca. Elimine las conjeturas y elija siempre el cable Tipo-C adecuado para soportar una carga completa de 240 W.

Tornillo de Bloqueo USB-C

Este cable cuenta con dos tornillos de bloqueo que pueden conectarse de forma segura a sus periféricos USB-C y pueden evitar la desconexión accidental de sus dispositivos. Los tornillos moleteados pueden retirarse completamente del cable, lo que permite utilizarlo como un cable USB-C estándar si es necesario.

Los tornillos están diseñados para adaptarse a todos los dispositivos que utilizan una entrada de bloqueo de tornillo lateral estándar.

Construcción de Calidad

El cable de carga USB-C EPR presenta un revestimiento interior de silicona con un exterior de nailon trenzado para una flexibilidad y una protección contra el desgaste óptimas. Los duraderos conectores niquelados están diseñados para un uso diario frecuente, y están clasificados para funcionar más allá de los 20.000 ciclos de inserción.

Cargue Dispositivos Móviles Sobre la Marcha

Cargue un dispositivo USB-C con un cargador de pared USB-C, un cargador de coche o un banco de

alimentación. El cable USB Type-C de 3 metros es la longitud ideal para escritorios y estaciones de trabajo más grandes donde se desea una longitud extra.

Alimente un Portátil

Con una salida de hasta 5A, el cable cargador USB-C admite hasta 240 W de suministro de energía para cargar un portátil USB-C o cargar rápidamente un tablet o un teléfono inteligente. Para utilizarlo, conecte el cable de un ordenador portátil USB-C a un cargador de pared USB-C.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE DE CARGA USB-C EPR:** Admite Power Delivery 3.1 EPR con hasta 240 W para portátiles de alto rendimiento - Ideal para cargadores y hubs con puertos USB-C de bloqueo lateral - Marcas de rendimiento en los conectores para una fácil identificación
- **CERTIFICACIÓN USB-IF:** El cable USB C con chip E-marker integrado está certificado por USB-IF, para una salida PD consistente a hosts y periféricos USB-C - Cuando se utilizan cables certificados, se garantiza un rendimiento y compatibilidad fiables
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** El revestimiento flexible de nailon trenzado resiste el desgaste y soporta dobleces de -/+90° y hasta 20.000 ciclos - Conectores niquelados aptos para más de 10.000 inserciones - Conector de bloqueo de tornillo M2 moleteado
- **APLICACIONES:** Compatible con dispositivos USB-C con PD - Cierre de rosca para carcasa de unidades - Adecuado para portátiles de alto rendimiento como MacBook Pro/Max de la serie M de 16 Pulgadas - Admite USB 2.0 para transferencia de ficheros
- **RENDIMIENTO:** PD 3.1 EPR 240W/5A, 48V - Compatible con 140W/100W/60W - USB 2.0 Tipo-C (480Mbps) - Cable de 3 metros - Color: Negro - D.E.: 4,7m - Cubierta de silicona con nylon trenzado - NOTA: No es compatible con vídeo por USB-C (Modo Alt de DP)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel

Cable Tipo Jacket Silicone with Braided Nylon

Rendimiento

MTBF Probado para más de 10.000 inserciones

Conector(es)

Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos de Energía

Power Delivery 240W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Humedad 5% - 85%

Características Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 30 AWG

Tipo de Gabinete Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]

Cable OD 0.2 in [4.7 mm]

Longitud del Producto 9.8 ft [3.0 m]

Ancho del Producto 0.8 in [1.9 cm]

Altura del Producto 0.3 in [6.8 mm]

Peso del Producto 5.4 oz [154.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.5 oz [157.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C con Tornillos de Fijación
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

