


Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione

ID prodotto: S32M2NGFFPEX



L'adattatore M.2 a SATA S32M2NGFFPEX consente di collegare un'unità SSD SATA M.2 (NGFF) a una porta SATA standard e di montare l'unità su qualsiasi slot di espansione del computer desktop.

Ora è possibile incrementare notevolmente le prestazioni del computer desktop sostituendo il disco platter con una veloce unità a stato solido NGFF M.2. Installando il sistema operativo principale sull'unità SSD M.2 e utilizzando l'HDD platter di maggiori capacità per l'archiviazione di grandi dimensioni, è possibile sfruttare le veloci prestazioni dell'unità M.2 per i dati a cui si accede spesso, archiviando invece i file a cui si accede meno frequentemente sul disco platter.

Per un'installazione senza problemi, l'adattatore si monta in qualsiasi slot di espansione del desktop di nuova o vecchia generazione grazie al supporto di slot AGP, PCI e PCIe. L'adattatore comprende inoltre le staffe a profilo basso e completo garantendo così la compatibilità con desktop di dimensioni complete o con fattore di forma ridotto.

S32M2NGFFPEX è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di installare il sistema operativo primario su un'unità SSD più veloce e mantenere l'unità HDD standard di dimensioni maggiori nel medesimo sistema per l'archiviazione di grandi dimensioni
- Consente di collegare un'unità M.2 inutilizzata al sistema di computer utilizzando uno slot di espansione disponibile
- Consente di recuperare i dati da un'unità M.2 collegandola a un sistema di computer SATA standard

## Caratteristiche

- Consente di aggiungere le prestazioni delle unità SSD a qualsiasi sistema di computer desktop effettuando la conversione da M.2 a SATA
- Consente di ottimizzare le prestazioni grazie al supporto di velocità di trasferimento SATA III fino a 6 Gbps
- Ampia compatibilità di installazione grazie al supporto delle unità M.2 più diffuse (2230, 2242, 2260, 2280)
- Comprende staffe per slot di espansione a basso profilo e profilo completo
- Supporta unità SATA I,II,III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con slot PCI/PCIe

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA
Numero di unità	1
Tipo unità	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Installazione unità	Fisso
Altezza delle unità supportate	2230
	2242
	2260

2280

---

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Specifiche generali	Non compatibile con SSD M.2 PCI-Express

---

Connettore/i

Connettori unità	1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Connettori host	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Umidità	Da 5% a 95% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Verde
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
Peso prodotto	4.6 oz [130.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.1 in [13.0 cm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.3 oz [150.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore SATA a SSD NGFF M.2
	1 - Staffa a profilo completo (preinstallata)
	1 - Staffa a basso profilo
	1 - Vite di installazione SSD
	1 - Cacciavite
	2 - Separatori (per installazione in slot PCI)

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.