


M.2 naar SATA SSD-adapter – in uitbreidingsleuf gemonteerd

Productcode: S32M2NGFFPEX



Met de S32M2NGFFPEX M.2 naar SATA-adapter kunt een SATA M.2 (NGFF) SSD aansluiten op een standaard SATA-poort, en de schijf in elke desktopuitbreidingsleuf steken.

U kunt nu de prestatie van uw desktopcomputer aanzienlijk verhogen door uw plattere schijf te vervangen door een snelle M.2 NGFF solid state drive. Als u uw primaire besturingssysteem op de M.2 SSD installeert en uw plattere HDD met meer capaciteit gebruikt voor bulkopslag, kunt u de snelheid van de M.2 schijf benutten voor veel gebruikte data, terwijl u bestanden die u minder vaak gebruikt op uw plattere schijf opslaat.

Voor een probleemloze installatie kan de adapter in elke nieuwe of oude desktopuitbreidingsleuf worden gestoken, met ondersteuning van AGP-, PCI- en PCIe-sleuven. Bij de adapter worden full-profile en low-profile steunen geleverd voor zowel volledige en kleine-vormfactordesktops.

De S32M2NGFFPEX wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer uw primaire besturingssysteem op een snellere SSD-schijf en laat uw grotere standaard HDD in hetzelfde systeem voor bulkopslag
- Sluit een ongebruikte M.2 schijf aan op uw computersysteem via een beschikbare uitbreidingsleuf
- Haal data terug van een M.2 schijf door deze aan te sluiten op een standaard

SATA-computersysteem

Eigenschappen

- Voeg SSD-prestaties toe aan elk desktopsysteem door M.2 in SATA om te zetten
- Optimaliseer de prestatie door ondersteuning van SATA III datatransmissiesnelheden, tot 6 Gbps
- Brede installatiecompatibiliteit dankzij ondersteuning van de meest gebruikelijke M.2 schijven (2230, 2242, 2260, 2280)
- Inclusief low-profile en full-profile uitbreidingsleufsteunen
- Ondersteunt SATA I,II,III schijven (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibel met PCI/PCIe-sleuven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA
Aantal stations	1
Schijftype	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Schijfinstallatie	Vast
Ondersteunde schijfhoogte(n)	2230 2242 2260 2280

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Algemene specificaties	Niet compatibel met PCI-Express M.2 SSD's

Connector(en)		
Schijfaansluitingen	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)	
Hostaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)	
Software		
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)	
Opslagtemperatuur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)	
Vochtigheid	5% tot 95% rel. luchtvochtigheid	
Fysieke eigenschappen		
Kleur	Groen	
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]	
Breedte product	0.7 in [18.0 mm]	
Hoogte product	3.7 in [95.0 mm]	
Gewicht product	4.6 oz [130.0 g]	
Verpakkingsinformatie		
Package Length	6.4 in [16.3 cm]	
Package Width	5.1 in [13.0 cm]	
Package Height	1.3 in [33.0 mm]	
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [150.0 g]	
Wat wordt er meegeleverd		
Meegeleverd	SATA naar M.2 NGFF SSD-adapter	
	Full-profile steun (vooraf geïnstalleerd)	
	Low-profile bracket	

SSD-installatieschroef

Schroevendraaier

Standoff-schroeven (voor PCI-sleufinstallatie)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

