


M.2 till SATA SSD-adapter – expansionsplats monterad

Produkt ID: S32M2NGFFPEX



S32M2NGFFPEX M.2 till SATA-adaptorn gör att du kan ansluta en SATA M.2 (NGFF) SSD till en standard SATA-port och montera enheten i en expansionsplats på en stationär dator.

Nu kan du öka prestandan på din stationära dator genom att byta ut din skivenhet med en snabb M.2 NGFF SSD-enhet. Genom att installera ditt primära operativsystem på M.2 SSD-enheten och använda din skiv-HDD med högre kapacitet för lagring kan du utnyttja den snabba prestandan från M.2-enheten för data som används ofta och samtidigt lagra filer som du inte använder lika ofta på skivenheten.

För en problemfri installation monteras adaptorn i en expansionsplats på en ny eller äldre stationär dator med stöd för AGP-, PCI- och PCIe-platser. Med adaptorn följer även fästen i helprofil och lågprofil för att garantera kompatibilitet med stationära datorer med både liten formfaktor och full storlek.

S32M2NGFFPEX täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Installera ditt primära operativsystem på en snabbare SSD-enhet och behåll din större standard hårddisk i samma system för lagring
- Anslut en oanvänd M.2-enhet till ditt datorsystem med en ledig expansionsplats
- Återställ data från en M.2-enhet genom att ansluta den till ett standard SATA-datorsystem

Funktioner

- Optimera prestandan med stöd för SATA III-överföringshastigheter, upp till 6 Gbps
- Lägg till SSD-prestanda till ett stationärt datorsystem genom att konvertera M.2 till SATA
- Bred installationskompatibilitet med stöd för de vanligaste M.2-enheterna (2230, 2242, 2260, 2280)
- Fästen i både lågprofil och helprofil för expansionsplats medföljer
- Stöder SATA I/II/III-enheter (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med PCI/PCIe-plats

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	SATA
Antal enheter	1
Enhetstyp	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Enhetsinstallation	Fixerad
Stödda enhetshöjd(er)	2230 2242 2260 2280

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nej
Allmänna specifikationer	Ej kompatibel med PCI-Express M.2 SSD-enheter

Kontakt(er)

Enhetskontakter	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Värdkontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Luftfuktighet	5 % till 95 % RH

Utseende

Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	0.7 in [18.0 mm]
Produkt höjd	3.7 in [95.0 mm]
Produktvikt	4.6 oz [130.0 g]

Förpackning

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.1 in [13.0 cm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.3 oz [150.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SATA till M.2 NGFF SSD-adapter
	Fäste i helprofil (förinstallerad)
	Lågprofilsfäste
	Skruvmejsel
	Distanser (för PCI-platsinstallation)



SSD-installationskrav

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

