Box esterno per disco rigido SATA III da 3,5" USB 3.0 nero con UASP per SATA 6 Gbps – HDD esterno portatile

ID prodotto: S3510BMU33

Il box esterno hard disk USB 3.0 con UASP S3510BMU33 permette di collegare un disco rigido SATA III da 3.5" (HDD) mediante una porta USB disponibile. Il box esterno offre prestazioni ottimali con una connessione USB 3.0 ma è compatibile all'indietro anche con connessioni host USB 2.0/1.1.

Ottimizzata grazie al protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol), questo box esterno SATA III da 3,5" è fino al 70% più veloce di una normale connessione USB 3.0 se combinata a un controller host dotato di UASP. Utilizzando un protocollo più efficace rispetto al normale USB classe BOT (trasporto Bulk-Only), il protocollo UASP riduce la latenza aumentando notevolmente le velocità di trasferimento.

Grazie al supporto di SATA I/II/III e unità di capacità elevate (testate fino a 4 TB) questa enclosure HDD è compatibile praticamente con qualsiasi disco rigido SATA da 3,5" e aumenta notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Il box esterno USB 3.0/SATA III presenta una struttura in alluminio di alta qualità che ne garantisce la durata.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0 (UASP)

• Trasforma un disco rigido SATA in una soluzione di archiviazione esterna e portatile

• Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop

• Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0

• Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB

• Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno

• Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete

• Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Caratteristiche

• VELOCITÀ ELEVATA: l' enclosure per disco rigido esterno USB 3.2 Gen 1 offre una maggiore larghezza di banda con velocità di trasferimento dei file fino a 5 Gbps

• MAGGIORE PRODUTTIVITÀ: le case per dischi rigidi esterni SATA da 3,5 pollici consentono di sfruttare le elevate prestazioni delle più recenti unità SSD (unità a stato solido) e HDD (dischi rigidi) riducendo i colli di bottiglia nel trasferimento dei dati

• DESIGN ELEGANTE: il case per HDD per unità SATA da 3,5" è realizzata in alluminio resistente - Ventilazione passiva per la massima dissipazione passiva del calore e funzionamento silenziono - Con supporto verticale per risparmiare spazio sulla scrivania

• MASSIMA COMPATIBILITÀ: questa custodia per disco rigido senza ventola è dotata di un cavo USB A a B, che garantisce la compatibilità con le porte o l'hardware USB esistenti

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI: Progettata e realizzata per i professionisti dell'IT, questa enclosureper dischi rigidi da 3,5 pollici è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita in più lingue 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No

	Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Numero di unità	1
	Dimensioni unità	3.5in
	Tipo unità	SATA
	Installazione unità	Fisso
	ID chipset	ASMedia - ASM1153
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
	RAID	No
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione e attività
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC

	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	2 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	24
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Umidità	Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH
		Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza prodotto	7.5 in [19.2 cm]
	Larghezza prodotto	1.2 in [3.1 cm]
	Altezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
	Peso prodotto	11.0 oz [311.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.3 in [13.4 cm]
	Larghezza del Pacco	8.9 in [22.5 cm]
	Altezza del Pacco	4.2 in [10.6 cm]
	Peso spedizione	1.7 lb [0.8 kg]

	(confezione)	
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Box esterno per HDD SATA III USB 3.0 3,5"
		1 - Kit viti
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Supporto per HDD
		1 - Manuale prodotto
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.