

Box esterno per disco rigido eSATA USB 3.0 trayless per HDD SATA III 3,5" con UASP per SATA 6 Gbps - Nero

ID prodotto: S3510BMU33ET



Il box esterno per dischi rigidi rimovibile S3510BMU33ET permette di collegare un disco rigido SATA da 3,5" utilizzando una porta USB 3.0 o eSATA disponibile grazie al design trayless che semplifica l'hot-swap.

Per prestazioni veloci ed efficaci trasferimenti di dati se collegato mediante eSATA, questo box esterno supporta velocità di trasferimento SATA III complete fino a 6 Gbps. Per una compatibilità universale, il box esterno può essere collegato mediante USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps e il supporto di UASP per prestazioni fino al 70% più veloci rispetto alla tradizionale USB 3.0 se abbinato a un controller host dotato di UASP al fine di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Il box esterno per HDD offre una soluzione versatile per incrementare le capacità di archiviazione/backup del computer grazie al supporto di dischi rigidi con capacità fino a 4 TB e la possibilità di passare facilmente da un'unità all'altra. Inoltre, per massimizzare durata e affidabilità, il box esterno presenta una struttura in alluminio di alta qualità.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S3510BMU33ET supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.


S3510BMU33ET è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
- Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Consente di passare da un'unità all'altra utilizzando un solo box esterno invece di utilizzare box esterni separati

Caratteristiche

- Compatibile con UASP
- Connessione host eSATA o USB
- Box esterno in alluminio trayless
- Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia

2 Years

Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) eSATA USB 3.0 & eSATA
Numero di unità	1
Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
Numero alloggiamenti interni da 3,5"	1
ID chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Funzionalità hot swap	Sì

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - eSATA (7 pin, dati) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività
----------------	----------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	110V-240V AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	24

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Umidità	20%RH ~ 80%RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	7.9 in [20 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Altezza prodotto	5.4 in [13.8 cm]
Peso prodotto	28.9 oz [820 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]
Package Height	4.5 in [11.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 lb [1.4 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - enclosure per HDD

1 - Cavo USB 3.0

1 - Cavo eSATA

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.