

Gabinete Disco Duro HDD sin Bandeja 3.5" SATA III 6Gbps Externo USB 3.0 UASP eSATA - Carcasa Trayless

ID del Producto: S3510BMU33ET



La caja para discos duros extraíbles, modelo S3510BMU33ET, permite conectar un disco duro SATA de 3,5" en un puerto USB 3.0 o eSATA disponible, con un diseño sin bandeja que facilita la sustitución en caliente.

Para alto rendimiento y transferencias de datos eficaces, la caja soporta velocidades SATA III de hasta 6 Gbps cuando se conecta a través de la interfaz eSATA. Para compatibilidad universal, esta caja se puede conectar a través de USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, además de soportar UASP, lo cual le posibilita velocidades 70% más rápidas que las de USB 3.0 convencional cuando se conecta a un controlador host con UASP disponible, permitiéndole aprovechar todo el potencial de los discos duros SATA III. Para obtener más detalles, véanse a continuación los resultados de las pruebas UASP.

La caja HDD ofrece una solución versátil para aumentar las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad de un PC, y el soporte para discos duros con capacidades de hasta 4 TB, además de posibilidad de fácil reemplazo en caliente entre unidades. Adicionalmente, para maximizar su durabilidad y fiabilidad, la caja está fabricada con aluminio de alta calidad.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad S3510BMU33ET soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.


El modelo S3510BMU33ET está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en comparación con la velocidad máxima de USB 3.0 convencional.

Con las mismas condiciones de pico durante las pruebas, UASP también mostró una reducción del 80% en el uso de los recursos del procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Se pueden recuperar datos de una unidad SATA de generación anterior, o bien convertir la unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento
- Permite actualizar un gabinete para disco duro USB 2.0 en uno más rápido con conexión USB 3.0
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red
- Sustitución en caliente de unidades mediante una sola caja, en lugar de utilizar dos cajas independientes

Características

- Compatible con UASP
- Conexión anfitrión eSATA o USB
- Caja de aluminio sin bandeja
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps) eSATA USB 3.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas	1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1053 - 6G

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Soporta Hot Swap	Sí

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - eSATA (7 pines, datos) 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED 1 - Encendido/Actividad

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	110V-240V AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	24

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Longitud del Producto	7.9 in [20 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Altura del Producto	5.4 in [13.8 cm]
Peso del Producto	28.9 oz [820 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]

Ancho de la Caja	7.1 in [18 cm]
Altura de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - gabinete hdd
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Cable Adaptador eSATA a SATA
	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.